


**Gereedschapsopname vorm B4 radiaal, links, kort, Schacht-Ø d1: 50 mm**

**Bestelgegevens**

Bestelnummer	319060 50
GTIN	4045197373700
Artikelklasse	32V

**Omschrijving**
**Uitvoering:**

- Inzetgehard HRC 58 ±2.
- Alle functievlakken geslepen.
- Met kogelspuitmond.

**Toepassing:**

hoofdzakelijk voor buitenbewerking.

**Norm:**

**ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.**

Vorm: B

h<sub>1</sub>: 32 mm

h<sub>2</sub>: 41 mm

b<sub>1</sub>: 100 mm

b<sub>2</sub>: 50 mm

h<sub>5</sub>: 35 mm

h<sub>6</sub>: 60 mm

**Technische beschrijving**

h <sub>5</sub>	35 mm
----------------	-------

$h_6$	60 mm
$h_2$	41 mm
$l_1$	30 mm
Schacht-Ø $d_1$	50 mm
$b_1$	100 mm
$l_2$	55 mm
$b_2$	50 mm
$h_1$	32 mm
Kleurcode VDI-schacht	VDI 50
Vorm	B
Producttype	VDI-gereedschapsopname

---

## Accessoires

Montagesleutel voor kogelnippel Grootte 10	319003 10
--	-----------