

**Draadsnij-snelwisselhouder, BT 40, Tapbereik: M6-20****Bestelgegevens**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 334665 M6-20 |
| GTIN | 4045197488510 |
| Artikelklasse | 32P |

Omschrijving**Uitvoering:**

- **Korte constructie met elastische lengtecompensatie op druk en trek.**
- **Instelbare aansnijdruk voor verschillende materialen en tappen.**

Toepassing:

- **Vervaardigen van gekalibreerde schroefdraden.**
- **Voor rechtse en linkse schroefdraad inzetbaar.**
- **Voor NC-machines en bewerkingscentra.**

Accessoires:

snelwisselinzetstukken, zie nr. 335420 – 335660.

Aantrekbouten (AB) nr. 308600 – 308806, AB-spansleutels nr. 308820; 308835.

Opmerking:

- **Draadsnij-snelwisselhouder in andere schachtuitvoeringen gr. M14 – M33 op aanvraag leverbaar.**
- **Draadsnij-snelwisselhouder niet geschikt voor inwendige koeling.**

Opnamenorm: JIS B6339

Lengtecompensatie druk: 12,5 mm

Lengtecompensatie trek: 12,5 mm

Buiten-Ø D: 55 mm

Binnen-Ø D₁: 31 mm

Afkoppellengte A-maat: 100 mm

Technische beschrijving

| | |
|-------------------------|------------|
| Binnen-Ø D ₁ | 31 mm |
| Tapbereik | M6 – M20 |
| Buiten-Ø D | 55 mm |
| Lengtecompensatie trek | 12,5 mm |
| Lengtecompensatie druk | 12,5 mm |
| Afkoppellengte A-maat | 100 mm |
| Opname | BT 40 |
| Opnamenorm | ISO 7388-2 |
| Opnamenorm | JIS B6339 |
| Producttype | Taphouder |

Accessoires

| | |
|--|-----------|
| Aantrekbout afgedicht, vorm A Geschikt voor conus 40 | 308610 40 |
| Aantrekbout Hurco 60° met boring en passing afgedicht Geschikt voor conus 40 | 308803 40 |
| Aantrekbout, 18CrNiMo7 Vorm A Geschikt voor conus 40 | 308605 40 |
| Basisverlengstuk met veiligheidsslipkoppeling Tapschacht-Ø 10 mm | 335647 10 |
| Aantrekbout afgedicht Geschikt voor conus 40 | 308635 40 |
| Snelwisselinzetstuk met veiligheidsslipkoppeling Tapschacht-Ø 12 mm | 335620 12 |
| Aantrekbout Vorm A Geschikt voor conus 40 | 308600 40 |
| Momentopzetstuk voor aantrekbouten volgens DIN 69872 geschikt voor conusmaat 40 | 308810 40 |
| Aantrekbout afgedicht Geschikt voor conus 40 | 308660 40 |
| Snelwisselinzetstukken, set, zonder veiligheidsslipkoppeling, 9-delig | 335470 |
| Aantrekbout Vorm B Geschikt voor conus 40 | 308640 40 |
| Snelwisselinzetstuk met veiligheidsslipkoppeling Tapschacht-Ø 10 mm | 335620 10 |

| | |
|--|------------|
| Aantrekbout Mazak, vorm A Geschikt voor conus 40M | 308670 40M |
| Aantrekbout Hurco 45° met boring en passing afgedicht Geschikt voor conus 40 | 308801 40 |
| Aantrekbout Hurco 90° met boring en passing afgedicht Geschikt voor conus 40 | 308805 40 |
| Snelwisselinzetstuk zonder veiligheidsslipkoppeling Tapschacht-Ø 6 mm | 335430 6 |
| Snelwisselinzetstuk zonder veiligheidsslipkoppeling Tapschacht-Ø 16 mm | 335430 16 |
| Snelwisselinzetstuk met veiligheidsslipkoppeling Tapschacht-Ø 9 mm | 335620 9 |
| Snelwisselinzetstuk zonder veiligheidsslipkoppeling Tapschacht-Ø 9 mm | 335430 9 |
| Aantrekbout 60° afgedicht Geschikt voor conus 40 | 308780 40 |
| Snelwisselinzetstuk met veiligheidsslipkoppeling Tapschacht-Ø 8 mm | 335620 8 |
| Basisverlengstuk met veiligheidsslipkoppeling Tapschacht-Ø 9 mm | 335647 9 |
| Basisverlengstuk met veiligheidsslipkoppeling Tapschacht-Ø 12 mm | 335647 12 |
| Snelwisselinzetstuk met veiligheidsslipkoppeling Tapschacht-Ø 14 mm | 335620 14 |
| Basisverlengstuk met veiligheidsslipkoppeling Tapschacht-Ø 16 mm | 335647 16 |
| Aantrekbout afgedicht, vorm B Geschikt voor conus 40 | 308620 40 |
| Spansleutel voor aantrekbouten ISO 7388 geschikt voor conusmaat 40 | 308830 40 |
| Snelwisselinzetstuk zonder veiligheidsslipkoppeling Tapschacht-Ø 7 mm | 335430 7 |
| Aantrekbout Mori-Seiki, afgedicht, vorm A Geschikt voor conus 40 | 308630 40 |
| Spansleutel voor aantrekbouten DIN ISO 7388-1 (voorheen DIN 69872) geschikt voor conusmaat 40 | 308820 40 |
| Aantrekbout 45° afgedicht Geschikt voor conus 40 | 308765 40 |

| | |
|--|-----------|
| Aantrekbout Hurco 90° met passing afgedicht Geschikt voor conus 40 | 308806 40 |
| Snelwisselinzetstuk met veiligheidsslipkoppeling Tapschacht-Ø 7 mm | 335620 7 |
| Snelwisselinzetstuk zonder veiligheidsslipkoppeling Tapschacht-Ø 8 mm | 335430 8 |
| Aantrekbout Hurco 45° met passing afgedicht Geschikt voor conus 40 | 308802 40 |
| Aantrekbout Hurco 60° met passing afgedicht Geschikt voor conus 40 | 308804 40 |
| Snelwisselinzetstuk zonder veiligheidsslipkoppeling Tapschacht-Ø 12 mm | 335430 12 |
| Snelwisselinzetstuk met veiligheidsslipkoppeling Tapschacht-Ø 16 mm | 335620 16 |
| Snelwisselinzetstuk zonder veiligheidsslipkoppeling Tapschacht-Ø 14 mm | 335430 14 |
| Basisverlengstuk met veiligheidsslipkoppeling Tapschacht-Ø 14 mm | 335647 14 |
| Snelwisselinzetstuk zonder veiligheidsslipkoppeling Tapschacht-Ø 11 mm | 335430 11 |
| Aantrekbout 90° afgedicht Geschikt voor conus 40 | 308795 40 |
| Speciale aantrekbout zonder binnendraad afgedicht Geschikt voor conus 40 | 308720 40 |
| Speciale aantrekbout zonder binnendraad afgedicht Geschikt voor conus 40 | 308700 40 |
| Aantrekbout, 18CrNiMo7 afgedicht, vorm B Geschikt voor conus 40 | 308615 40 |
| Snelwisselinzetstuk zonder veiligheidsslipkoppeling Tapschacht-Ø 10 mm | 335430 10 |
| Aantrekbout 45° afgedicht Geschikt voor conus 40 | 308760 40 |
| Basisverlengstuk met veiligheidsslipkoppeling Tapschacht-Ø 8 mm | 335647 8 |
| Aantrekbout Mori-Seiki, afgedicht, vorm A Geschikt voor conus 40 | 308625 40 |
| | 335647 11 |

Basisverlengstuk met veiligheidsslipkoppeling
Tapschacht-Ø 11 mm

Speciale aantreibout met binnendraad Geschikt voor
conus 40

308740 40

Aantreibout 90° afgedicht Geschikt voor conus 40

308790 40

Aantreibout afgedicht, vorm B Geschikt voor conus 40

308650 40

Basisverlengstuk met veiligheidsslipkoppeling
Tapschacht-Ø 7 mm

335647 7

Aantreibout 60° afgedicht Geschikt voor conus 40

308785 40

Snelwisselinzetstuk met veiligheidsslipkoppeling
Tapschacht-Ø 6 mm

335620 6

Momentopzetstuk voor aantreibouten volgens ISO 7388
geschikt voor conusmaat 40

308812 40

Basisverlengstuk met veiligheidsslipkoppeling
Tapschacht-Ø 6 mm

335647 6

Snelwisselinzetstuk met veiligheidsslipkoppeling
Tapschacht-Ø 11 mm

335620 11