

SWISS TOOLS

**Gereedschapshouder axiaal, 3-voudig, rechts, PSC 50, voor vierkantopname:
20 mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	318925 20
GTIN	2050001714220
Artikelklasse	36D

Omschrijving**Uitvoering:**

Met verstelbare koelnippel met binnendraad.

Toepassing:

Voor toepassing op draai- en freesbewerkingscentra.

Voor opname van ISO-klemhouder met vierkante schacht.

Opmerking:

PSC-spanpen op aanvraag.

Inwendige koeling: ja

Afkoppellengte A-maat: 123 mm

Spanlengte L₁: 97 mm

B: 30 mm

Buiten-Ø D: 90 mm

Technische beschrijving

B	30 mm
Spanlengte L ₁	97 mm
Afkoppellengte A-maat	123 mm
voor vierkantopname	20 mm
Buiten-Ø D	90 mm
Opname	PSC 50

Opnamenorm	ISO 26623-2
Inwendige koeling	ja
Producttype	Beitelhouder