

**Garant****Krimhouder, HSK-A 100 A = 160, Span-Ø D1: 20mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	308285 20
GTIN	4045197291639
Artikelklasse	31A

**Omschrijving****Uitvoering:**

Geïntegreerde lengteverstelling van de gereedschappen vanaf span-Ø D<sub>1</sub> 6 mm (verstelafstand 10 mm).

Vanaf span-Ø D<sub>1</sub> 6 mm met draadgaten voor balanceerschroeven.

- **Hittebestendig staal.**
- **Gr. 3 – 5 voor hardmetaal, vanaf gr. 6 voor HSS en HM.**
- **Met RFID/Balluff-chip-boring.**

**GARANT:** HSK-functievlakken bewerkt. **Alle schachten speciaal bewerkt (geluidsarm!).**

**Toepassing:**

- **Voor het spannen van frezen en boren met cilinderschacht volgens tolerantie h6.**
- **Geschikt voor inductieve, contact- en hetelucht-krimpapparaten.**

**Levering:**

Bij houders met lengteverstelling incl. lengteverstelschroef (vanaf span-Ø D<sub>1</sub> 6 mm).

**Accessoires:**

Koelvloeistofleiding nr. 309880, dopsleutel nr. 309890, krimphouderverlengstuk nr. 302410 – 302416, krimpapparaten nr. 354210 – 354450, balanceerschroeven set nr. 309906 180.

**Technische beschrijving**

Ø D <sub>2</sub>	33 mm
Span-Ø D <sub>1</sub>	20 mm
Afkoppellengte A-maat	160 mm

Buiten-Ø D	42 mm
Opname	HSK-A 100 A = 160
Opnamenorm	ISO 12164-1
Opnamenorm	DIN 69893
Vorm	A
Balanceerkwaliteit G bij toerental	G 2,5 bij 25000 min <sup>-1</sup>
Rondloopnauwkeurigheid	≤ 3 µm
Verspaningsstrategie	HPC
Verspaningsstrategie	HSC
Producttype	Krimphouder

## Accessoires

Wisselschijf voor spoelSU1 Voor span-Ø 12-20 mm	354240 12-20
Koeladapter kort4,5° Voor span-Ø 16,1-22 mm	354235 16,1-22
Koeleenheid Type CU1	354215 CU1
Onderbouwkast	354290
Krimpapparaat Type SU1	354210 SU1
Koeladapter lang4,5° Voor span-Ø 16,1-22 mm	354236 16,1-22