



## Draadsnij-snelwisselhouder, MK3, Tapbereik: M3-12



### Bestelgegevens

Bestelnummer	334645 M3-12
GTIN	4045197606808
Artikelklasse	32P

### Omschrijving

#### Uitvoering:

- **Korte constructie met elastische lengtecompensatie op druk en trek.**
- **Instelbare aansnijdruk voor verschillende materialen en tappen.**

Morseconus DIN 228 B.

#### Toepassing:

- **Vervaardigen van gekalibreerde schroefdraden.**
- **Voor rechtse en linkse schroefdraad inzetbaar.**
- **Voor NC-machines en bewerkingscentra.**

#### Accessoires:

Snelwisselinzetstukken, zie nr. 335420 – 335660.

#### Opmerking:

- **Draadsnij-snelwisselhouder in andere schachtuitvoeringen gr. M14 – M33 op aanvraag leverbaar.**
- **Draadsnij-snelwisselhouder niet geschikt voor inwendige koeling.**

Lengtecompensatie druk: 7,5 mm

Lengtecompensatie trek: 7,5 mm

Buiten-Ø D: 38 mm

Binnen-Ø D<sub>1</sub>: 19 mm

Afkoppellengte A-maat: 46 mm

### Technische beschrijving

Buiten-Ø D	38 mm
Lengtecompensatie trek	7,5 mm

Afkoppellengte A-maat	46 mm
Tapbereik	M3 – M12
Binnen-Ø D <sub>1</sub>	19 mm
Lengtecompensatie druk	7,5 mm
Opname	MK3
Producttype	Taphouder

## Accessoires

Snelwisselinzetstuk met veiligheidsslipkoppeling Tapschacht-Ø 9 mm	335610 9
Basisverlengstuk met veiligheidsslipkoppeling Tapschacht-Ø 4,5 mm	335645 4,5
Snelwisselinzetstuk zonder veiligheidsslipkoppeling Tapschacht-Ø 11 mm	335420 11
Snelwisselinzetstuk met veiligheidsslipkoppeling Tapschacht-Ø 3,5 mm	335610 3,5
Snelwisselinzetstuk zonder veiligheidsslipkoppeling Tapschacht-Ø 10 mm	335420 10
Snelwisselinzetstuk zonder veiligheidsslipkoppeling Tapschacht-Ø 7 mm	335420 7
Snelwisselinzetstuk met veiligheidsslipkoppeling Tapschacht-Ø 10 mm	335610 10
Snelwisselinzetstuk met veiligheidsslipkoppeling Tapschacht-Ø 11 mm	335610 11
Basisverlengstuk met veiligheidsslipkoppeling Tapschacht-Ø 3,5 mm	335645 3,5
Snelwisselinzetstuk met veiligheidsslipkoppeling Tapschacht-Ø 4,5 mm	335610 4,5
Basisverlengstuk met veiligheidsslipkoppeling Tapschacht-Ø 9 mm	335645 9
Snelwisselinzetstuk met veiligheidsslipkoppeling Tapschacht-Ø 7 mm	335610 7

Basisverlengstuk met veiligheidsslipkoppeling Tapschacht-Ø 8 mm	335645 8
Snelwisselinzetstuk zonder veiligheidsslipkoppeling Tapschacht-Ø 6 mm	335420 6
Basisverlengstuk met veiligheidsslipkoppeling Tapschacht-Ø 10 mm	335645 10
Snelwisselinzetstuk zonder veiligheidsslipkoppeling Tapschacht-Ø 8 mm	335420 8
Snelwisselinzetstuk met veiligheidsslipkoppeling Tapschacht-Ø 8 mm	335610 8
Snelwisselinzetstuk zonder veiligheidsslipkoppeling Tapschacht-Ø 3,5 mm	335420 3,5
Snelwisselinzetstuk zonder veiligheidsslipkoppeling Tapschacht-Ø 4,5 mm	335420 4,5
Snelwisselinzetstukken, set, zonder veiligheidsslipkoppeling, 8-delig	335460
Snelwisselinzetstuk zonder veiligheidsslipkoppeling Tapschacht-Ø 9 mm	335420 9
Basisverlengstuk met veiligheidsslipkoppeling Tapschacht-Ø 7 mm	335645 7
Snelwisselinzetstuk met veiligheidsslipkoppeling Tapschacht-Ø 6 mm	335610 6
Basisverlengstuk met veiligheidsslipkoppeling Tapschacht-Ø 6 mm	335645 6