



## Draadsnij-snelwisselhouder, MK3, Tapbereik: M6-20



### Bestelgegevens

Bestelnummer	334645 M6-20
GTIN	4045197606815
Artikelklasse	32P

### Omschrijving

#### Uitvoering:

- **Korte constructie met elastische lengtecompensatie op druk en trek.**
- **Instelbare aansnijdruk voor verschillende materialen en tappen.**

Morseconus DIN 228 B.

#### Toepassing:

- **Vervaardigen van gekalibreerde schroefdraden.**
- **Voor rechtse en linkse schroefdraad inzetbaar.**
- **Voor NC-machines en bewerkingscentra.**

#### Accessoires:

Snelwisselinzetstukken, zie nr. 335420 – 335660.

#### Opmerking:

- **Draadsnij-snelwisselhouder in andere schachtuitvoeringen gr. M14 – M33 op aanvraag leverbaar.**
- **Draadsnij-snelwisselhouder niet geschikt voor inwendige koeling.**

Lengtecompensatie druk: 12,5 mm

Lengtecompensatie trek: 12,5 mm

Buiten-Ø D: 55 mm

Binnen-Ø D<sub>1</sub>: 31 mm

Afkoppellengte A-maat: 70 mm

### Technische beschrijving

Tapbereik	M6 – M20
Buiten-Ø D	55 mm

Binnen-Ø D <sub>1</sub>	31 mm
Lengtecompensatie druk	12,5 mm
Afkoppellengte A-maat	70 mm
Lengtecompensatie trek	12,5 mm
Opname	MK3
Producttype	Taphouder

## Accessoires

Snelwisselinzetstuk met veiligheidsslipkoppeling Tapschacht-Ø 10 mm	335620 10
Snelwisselinzetstuk zonder veiligheidsslipkoppeling Tapschacht-Ø 10 mm	335430 10
Snelwisselinzetstuk met veiligheidsslipkoppeling Tapschacht-Ø 9 mm	335620 9
Basisverlengstuk met veiligheidsslipkoppeling Tapschacht-Ø 16 mm	335647 16
Snelwisselinzetstuk zonder veiligheidsslipkoppeling Tapschacht-Ø 6 mm	335430 6
Basisverlengstuk met veiligheidsslipkoppeling Tapschacht-Ø 9 mm	335647 9
Snelwisselinzetstuk met veiligheidsslipkoppeling Tapschacht-Ø 16 mm	335620 16
Snelwisselinzetstuk met veiligheidsslipkoppeling Tapschacht-Ø 8 mm	335620 8
Basisverlengstuk met veiligheidsslipkoppeling Tapschacht-Ø 6 mm	335647 6
Snelwisselinzetstuk met veiligheidsslipkoppeling Tapschacht-Ø 11 mm	335620 11
Snelwisselinzetstuk met veiligheidsslipkoppeling Tapschacht-Ø 12 mm	335620 12
Basisverlengstuk met veiligheidsslipkoppeling Tapschacht-Ø 7 mm	335647 7

Basisverlengstuk met veiligheidsslipkoppeling Tapschacht-Ø 10 mm	335647 10
Basisverlengstuk met veiligheidsslipkoppeling Tapschacht-Ø 11 mm	335647 11
Snelwisselinzetstuk met veiligheidsslipkoppeling Tapschacht-Ø 7 mm	335620 7
Snelwisselinzetstuk zonder veiligheidsslipkoppeling Tapschacht-Ø 9 mm	335430 9
Snelwisselinzetstukken, set, zonder veiligheidsslipkoppeling, 9-delig	335470
Basisverlengstuk met veiligheidsslipkoppeling Tapschacht-Ø 12 mm	335647 12
Snelwisselinzetstuk zonder veiligheidsslipkoppeling Tapschacht-Ø 16 mm	335430 16
Snelwisselinzetstuk met veiligheidsslipkoppeling Tapschacht-Ø 6 mm	335620 6
Snelwisselinzetstuk zonder veiligheidsslipkoppeling Tapschacht-Ø 12 mm	335430 12
Snelwisselinzetstuk zonder veiligheidsslipkoppeling Tapschacht-Ø 7 mm	335430 7
Basisverlengstuk met veiligheidsslipkoppeling Tapschacht-Ø 8 mm	335647 8
Snelwisselinzetstuk zonder veiligheidsslipkoppeling Tapschacht-Ø 8 mm	335430 8
Snelwisselinzetstuk met veiligheidsslipkoppeling Tapschacht-Ø 14 mm	335620 14
Basisverlengstuk met veiligheidsslipkoppeling Tapschacht-Ø 14 mm	335647 14
Snelwisselinzetstuk zonder veiligheidsslipkoppeling Tapschacht-Ø 14 mm	335430 14
Snelwisselinzetstuk zonder veiligheidsslipkoppeling Tapschacht-Ø 11 mm	335430 11