

Garant
Krimhouder met koelkanaalboring, HSK-A 100 kort, Span-Ø D1: 20mm

Bestelgegevens

Bestelnummer	308277 20
GTIN	4045197291448
Artikelklasse	31A

Omschrijving
Uitvoering:

Geïntegreerde lengteverstelling van de gereedschappen vanaf span-Ø D₁ 6 mm (verstelafstand 10 mm).

Vanaf span-Ø D₁ 6 mm met draadgaten voor balanceerschroeven.

- **Hittebestendig staal.**
- **Gr. 3 – 5 voor hardmetaal, vanaf gr. 6 voor HSS en HM.**
- **Met RFID/Balluff-chip-boring.**

GARANT: HSK-functievlakken bewerkt. **Alle schachten speciaal bewerkt (geluidsarm!).**

Met **koelkanaalboringen** en afsluitbare draad.

Toepassing:

- **Voor het spannen van frezen en boren met cilinderschacht volgens tolerantie h6.**
- **Geschikt voor inductieve, contact- en hetelucht-krimpapparaten.**

Levering:

Bij houders met lengteverstelling incl. lengteverstelschroef (vanaf span-Ø D₁ 6 mm).

Accessoires:

Koelvloeistofleiding nr. 309880, dopsleutel nr. 309890, krimphouderverlengstuk nr. 302410 – 302416, krimpapparaten nr. 354210 – 354450, balanceerschroevenset nr. 309906 180.

Technische beschrijving

Afkoppellengte A-maat	105 mm
Ø D ₂	33 mm

Span-Ø D ₁	20 mm
Buiten-Ø D	42 mm
Koelkanaalboring	afsluitbaar
Opname	HSK-A 100 kort
Opnamenorm	ISO 12164-1
Opnamenorm	DIN 69893
Vorm	A
Balanceerkwaliteit G bij toerental	G 2,5 bij 25000 min ⁻¹
Rondloopnauwkeurigheid	≤ 3 µm
Verspaningsstrategie	HSC
Verspaningsstrategie	HPC
Producttype	Krimphouder

Accessoires

Koeleenheid Type CU1	354215 CU1
Koeladapter kort4,5° Voor span-Ø 16,1-22 mm	354235 16,1-22
Krimpapparaat Type SU1	354210 SU1
Wisselschijf voor spoelSU1 Voor span-Ø 12-20 mm	354240 12-20
Koeladapter lang4,5° Voor span-Ø 16,1-22 mm	354236 16,1-22
Onderbouwkast	354290