

Garant**Draadsnij-snelwisselhouder, SK 40, Tapbereik: M3-12****Bestelgegevens**

Bestelnummer	334630 M3-12
GTIN	4045197488428
Artikelklasse	31P

Omschrijving**Uitvoering:**

- **Korte constructie met elastische lengtecompensatie op druk en trek.**
 - **Instelbare aansnijdruk voor verschillende materialen en tappen.**
- Met kogelgeleidingsbus voor lichtlopende, spelingvrije lengtecompensatie.**

Toepassing:

- **Vervaardigen van gekalibreerde schroefdraden.**
- **Voor rechtse en linkse schroefdraad inzetbaar.**
- **Voor NC-machines en bewerkingscentra.**

Accessoires:

snelwisselinzetstukken, zie nr. 335420 – 335660.

Aantrekbouten (AB) nr. 308600 – 308806, AB-spansleutels nr. 308820; 308835.

Opmerking:

- **Draadsnij-snelwisselhouder in andere schachtuitvoeringen gr. M14 – M33 op aanvraag leverbaar.**
- **Draadsnij-snelwisselhouder niet geschikt voor inwendige koeling.**

Opnamenorm: ISO 7388-1

Lengtecompensatie druk: 7,5 mm

Lengtecompensatie trek: 7,5 mm

Buiten-Ø D: 38 mm

Binnen-Ø D₁: 19 mm

Afkoppellengte A-maat: 60 mm

Technische beschrijving

Afkoppellengte A-maat	60 mm
Buiten-Ø D	38 mm
Binnen-Ø D ₁	19 mm
Lengtecompensatie trek	7,5 mm
Tapbereik	M3 – M12
Lengtecompensatie druk	7,5 mm
Opname	SK 40
Opnamenorm	DIN 69871
Opnamenorm	ISO 7388-1
Producttype	Taphouder

Accessoires

Spansleutel voor aantrekbouten ISO 7388 geschikt voor conusmaat 40	308830 40
Snelwisselinzetstuk met veiligheidsslipkoppeling Tapschacht-Ø 3,5 mm	335610 3,5
Aantrekbout, 18CrNiMo7 afgedicht, vorm B Geschikt voor conus 40	308615 40
Aantrekbout afgedicht, vorm B Geschikt voor conus 40	308650 40
Basisverlengstuk met veiligheidsslipkoppeling Tapschacht-Ø 9 mm	335645 9
Spansleutel voor aantrekbouten DIN ISO 7388-1 (voorheen DIN 69872) geschikt voor conusmaat 40	308820 40
Snelwisselinzetstuk zonder veiligheidsslipkoppeling Tapschacht-Ø 9 mm	335420 9
Aantrekbout 60° afgedicht Geschikt voor conus 40	308780 40
Snelwisselinzetstuk zonder veiligheidsslipkoppeling Tapschacht-Ø 8 mm	335420 8
Speciale aantrekbout zonder binnendraad afgedicht Geschikt voor conus 40	308700 40

Snelwisselinzetstuk met veiligheidsslipkoppeling Tapschacht-Ø 4,5 mm	335610 4,5
Aantrekbout 90° afgedicht Geschikt voor conus 40	308795 40
Aantrekbout Hurco 60° met boring en passing afgedicht Geschikt voor conus 40	308803 40
Aantrekbout Vorm A Geschikt voor conus 40	308600 40
Speciale aantrekbout zonder binnendraad afgedicht Geschikt voor conus 40	308720 40
Snelwisselinzetstuk zonder veiligheidsslipkoppeling Tapschacht-Ø 10 mm	335420 10
Snelwisselinzetstuk zonder veiligheidsslipkoppeling Tapschacht-Ø 6 mm	335420 6
Speciale aantrekbout met binnendraad Geschikt voor conus 40	308740 40
Basisverlengstuk met veiligheidsslipkoppeling Tapschacht-Ø 6 mm	335645 6
Aantrekbout Mori-Seiki, afgedicht, vorm A Geschikt voor conus 40	308630 40
Snelwisselinzetstuk met veiligheidsslipkoppeling Tapschacht-Ø 8 mm	335610 8
Basisverlengstuk met veiligheidsslipkoppeling Tapschacht-Ø 3,5 mm	335645 3,5
Aantrekbout Vorm B Geschikt voor conus 40	308640 40
Basisverlengstuk met veiligheidsslipkoppeling Tapschacht-Ø 8 mm	335645 8
Snelwisselinzetstuk met veiligheidsslipkoppeling Tapschacht-Ø 7 mm	335610 7
Basisverlengstuk met veiligheidsslipkoppeling Tapschacht-Ø 10 mm	335645 10
Snelwisselinzetstukken, set, zonder veiligheidsslipkoppeling, 8-delig	335460
Snelwisselinzetstuk met veiligheidsslipkoppeling Tapschacht-Ø 10 mm	335610 10
Aantrekbout Hurco 45° met passing afgedicht Geschikt voor conus 40	308802 40

Aantrekbout 45° afgedicht Geschikt voor conus 40	308760 40
Aantrekbout 60° afgedicht Geschikt voor conus 40	308785 40
Aantrekbout Hurco 90° met boring en passing afgedicht Geschikt voor conus 40	308805 40
Aantrekbout afgedicht Geschikt voor conus 40	308660 40
Snelwisselinzetstuk met veiligheidsslipkoppeling Tapschacht-Ø 11 mm	335610 11
Snelwisselinzetstuk zonder veiligheidsslipkoppeling Tapschacht-Ø 3,5 mm	335420 3,5
Aantrekbout afgedicht, vorm A Geschikt voor conus 40	308610 40
Snelwisselinzetstuk zonder veiligheidsslipkoppeling Tapschacht-Ø 11 mm	335420 11
Snelwisselinzetstuk met veiligheidsslipkoppeling Tapschacht-Ø 6 mm	335610 6
Aantrekbout Hurco 45° met boring en passing afgedicht Geschikt voor conus 40	308801 40
Snelwisselinzetstuk met veiligheidsslipkoppeling Tapschacht-Ø 9 mm	335610 9
Momentopzetstuk voor aantrekbouten volgens DIN 69872 geschikt voor conusmaat 40	308810 40
Basisverlengstuk met veiligheidsslipkoppeling Tapschacht-Ø 4,5 mm	335645 4,5
Aantrekbout Hurco 60° met passing afgedicht Geschikt voor conus 40	308804 40
Aantrekbout afgedicht, vorm B Geschikt voor conus 40	308620 40
Momentopzetstuk voor aantrekbouten volgens ISO 7388 geschikt voor conusmaat 40	308812 40
Snelwisselinzetstuk zonder veiligheidsslipkoppeling Tapschacht-Ø 4,5 mm	335420 4,5
Aantrekbout 90° afgedicht Geschikt voor conus 40	308790 40
Snelwisselinzetstuk zonder veiligheidsslipkoppeling Tapschacht-Ø 7 mm	335420 7
Aantrekbout, 18CrNiMo7 Vorm A Geschikt voor conus 40	308605 40
Aantrekbout Mazak, vorm A Geschikt voor conus 40M	308670 40M

Aantrekbout Hurco 90° met passing afgedicht Geschikt voor conus 40	308806 40
Aantrekbout afgedicht Geschikt voor conus 40	308635 40
Basisverlengstuk met veiligheidsslipkoppeling Tapschacht-Ø 7 mm	335645 7
Aantrekbout 45° afgedicht Geschikt voor conus 40	308765 40
Aantrekbout Mori-Seiki, afgedicht, vorm A Geschikt voor conus 40	308625 40