



## Draadsnij-snelwisselhouder, BT 50, Tapbereik: M6-20



### Bestelgegevens

Bestelnummer	334670 M6-20
GTIN	4045197488534
Artikelklasse	32P

### Omschrijving

#### Uitvoering:

- **Korte constructie met elastische lengtecompensatie op druk en trek.**
- **Instelbare aansnijdruk voor verschillende materialen en tappen.**

#### Toepassing:

- **Vervaardigen van gekalibreerde schroefdraden.**
- **Voor rechtse en linkse schroefdraad inzetbaar.**
- **Voor NC-machines en bewerkingscentra.**

#### Accessoires:

snelwisselinzetstukken, zie nr. 335420 – 335660.

Aantrekbouten (AB) nr. 308600 – 308806, AB-spansleutels nr. 308820; 308835.

#### Opmerking:

- **Draadsnij-snelwisselhouder in andere schachtuitvoeringen gr. M14 – M33 op aanvraag leverbaar.**
- **Draadsnij-snelwisselhouder niet geschikt voor inwendige koeling.**

Opnamenorm: ISO 7388-2

Lengtecompensatie druk: 12,5 mm

Lengtecompensatie trek: 12,5 mm

Buiten-Ø D: 55 mm

Binnen-Ø D<sub>1</sub>: 31 mm

Afkoppellengte A-maat: 83 mm

### Technische beschrijving

Tapbereik	M6 – M20
Binnen-Ø D <sub>1</sub>	31 mm
Afkoppellengte A-maat	83 mm
Lengtecompensatie trek	12,5 mm
Lengtecompensatie druk	12,5 mm
Buiten-Ø D	55 mm
Opname	BT 50
Opnamenorm	JIS B6339
Opnamenorm	ISO 7388-2
Producttype	Taphouder

## Accessoires

Snelwisselinzetstuk met veiligheidsslipkoppeling Tapschacht-Ø 16 mm	335620 16
Aantrekbout 45° afgedicht Geschikt voor conus 50	308760 50
Snelwisselinzetstuk zonder veiligheidsslipkoppeling Tapschacht-Ø 9 mm	335430 9
Snelwisselinzetstuk zonder veiligheidsslipkoppeling Tapschacht-Ø 12 mm	335430 12
Aantrekbout Vorm A Geschikt voor conus 50	308600 50
Spansleutel voor aantrekbouten DIN ISO 7388-1 (voorheen DIN 69872) geschikt voor conusmaat 50	308820 50
Snelwisselinzetstuk met veiligheidsslipkoppeling Tapschacht-Ø 7 mm	335620 7
Snelwisselinzetstuk met veiligheidsslipkoppeling Tapschacht-Ø 12 mm	335620 12
Aantrekbout 60° afgedicht Geschikt voor conus 50	308785 50
Snelwisselinzetstuk met veiligheidsslipkoppeling Tapschacht-Ø 8 mm	335620 8
Aantrekbout 60° afgedicht Geschikt voor conus 50	308780 50

Snelwisselinzetstuk zonder veiligheidsslipkoppeling Tapschacht-Ø 10 mm	335430 10
Snelwisselinzetstuk met veiligheidsslipkoppeling Tapschacht-Ø 11 mm	335620 11
Snelwisselinzetstuk zonder veiligheidsslipkoppeling Tapschacht-Ø 6 mm	335430 6
Aantreibbout Vorm B Geschikt voor conus 50	308640 50
Aantreibbout, 18CrNiMo7 Vorm A Geschikt voor conus 50	308605 50
Momentopzetstuk voor aantreibbouten volgens ISO 7388 geschikt voor conusmaat 50	308812 50
Snelwisselinzetstukken, set, zonder veiligheidsslipkoppeling, 9-delig	335470
Aantreibbout 90° afgedicht Geschikt voor conus 50	308795 50
Basisverlengstuk met veiligheidsslipkoppeling Tapschacht-Ø 16 mm	335647 16
Basisverlengstuk met veiligheidsslipkoppeling Tapschacht-Ø 7 mm	335647 7
Snelwisselinzetstuk zonder veiligheidsslipkoppeling Tapschacht-Ø 7 mm	335430 7
Basisverlengstuk met veiligheidsslipkoppeling Tapschacht-Ø 11 mm	335647 11
Basisverlengstuk met veiligheidsslipkoppeling Tapschacht-Ø 6 mm	335647 6
Snelwisselinzetstuk zonder veiligheidsslipkoppeling Tapschacht-Ø 11 mm	335430 11
Aantreibbout afgedicht, vorm B Geschikt voor conus 50	308650 50
Aantreibbout 45° afgedicht Geschikt voor conus 50	308765 50
Speciale aantreibbout zonder binnendraad afgedicht Geschikt voor conus 50	308720 50
Snelwisselinzetstuk met veiligheidsslipkoppeling Tapschacht-Ø 9 mm	335620 9
Snelwisselinzetstuk met veiligheidsslipkoppeling Tapschacht-Ø 14 mm	335620 14
	308740 50

Speciale aantrekbout met binnendraad Geschikt voor conus 50

Aantrekbout afgedicht, vorm B Geschikt voor conus 50	308620 50
Snelwisselinzetstuk met veiligheidsslipkoppeling Tapschacht-Ø 10 mm	335620 10
Basisverlengstuk met veiligheidsslipkoppeling Tapschacht-Ø 10 mm	335647 10
Aantrekbout afgedicht Geschikt voor conus 50	308660 50
Snelwisselinzetstuk zonder veiligheidsslipkoppeling Tapschacht-Ø 16 mm	335430 16
Aantrekbout afgedicht, vorm A Geschikt voor conus 50	308610 50
Spansleutel voor aantrekbouten ISO 7388 geschikt voor conusmaat 50	308830 50
Basisverlengstuk met veiligheidsslipkoppeling Tapschacht-Ø 9 mm	335647 9
Basisverlengstuk met veiligheidsslipkoppeling Tapschacht-Ø 12 mm	335647 12
Snelwisselinzetstuk zonder veiligheidsslipkoppeling Tapschacht-Ø 8 mm	335430 8
Snelwisselinzetstuk met veiligheidsslipkoppeling Tapschacht-Ø 6 mm	335620 6
Basisverlengstuk met veiligheidsslipkoppeling Tapschacht-Ø 14 mm	335647 14
Basisverlengstuk met veiligheidsslipkoppeling Tapschacht-Ø 8 mm	335647 8
Momentopzetstuk voor aantrekbouten volgens DIN 69872 geschikt voor conusmaat 50	308810 50
Aantrekbout, 18CrNiMo7 afgedicht, vorm B Geschikt voor conus 50	308615 50
Snelwisselinzetstuk zonder veiligheidsslipkoppeling Tapschacht-Ø 14 mm	335430 14
Aantrekbout 90° afgedicht Geschikt voor conus 50	308790 50
Speciale aantrekbout zonder binnendraad afgedicht Geschikt voor conus 50	308700 50