


Gereedschapsopname vorm B1 radiaal, rechts, kort, Schacht-Ø d1: 16 mm

Bestelgegevens

Bestelnummer	319000 16
GTIN	4045197373632
Artikelklasse	32V

Omschrijving
Uitvoering:

- Inzetgehard HRC 58 ±2.
- Alle functievlakken geslepen.
- Met kogelspuitmonden.

Toepassing:

Hoofdzakelijk voor buitenbewerking.

Norm:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Vorm: B

h_1 : 12 mm

h_2 : 17 mm

b_1 : 42 mm

b_2 : 25 mm

h_5 : 20 mm

h_6 : 22 mm

Technische beschrijving

b_2	25 mm
h_6	22 mm

h_1	12 mm
Schacht-Ø d_1	16 mm
b_1	42 mm
l_1	13 mm
h_5	20 mm
h_2	17 mm
l_2	24 mm
Kleurcode VDI-schacht	VDI 16
Vorm	B
Producttype	VDI-gereedschapsopname

Accessoires

Montagesleutel voor kogelnippel Grootte 10	319003 10
--	-----------