

**Gereedschapsopname vorm B radiaal, links, kort, Schacht-Ø d1: 16 mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	319010 16
GTIN	4045197373656
Artikelklasse	32V

Omschrijving**Uitvoering:**

- Inzetgehard HRC 58 ±2.
- Alle functievlakken geslepen.
- Met kogelspuitmonden.

Toepassing:

hoofdzakelijk voor buitenbewerking.

Norm:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Vorm: B

h₁: 12 mm

h₂: 17 mm

b₁: 42 mm

b₂: 25 mm

h₅: 20 mm

h₆: 22 mm

Technische beschrijving

Kleurcode VDI-schacht	VDI 16
b ₁	42 mm

l_2	24 mm
h_5	20 mm
h_2	17 mm
Schacht- $\varnothing d_1$	16 mm
h_6	22 mm
h_1	12 mm
l_1	13 mm
b_2	25 mm
Vorm	B
Producttype	VDI-gereedschapsopname