


Gereedschapsopname vorm B3 radiaal, rechts, kort, Schacht-Ø d1: 16mm

Bestelgegevens

Bestelnummer	319050 16
GTIN	
Artikelklasse	32V

Omschrijving
Uitvoering:

- Inzetgehard HRC 58 ±2.
- Alle functievlakken geslepen.
- Met kogelspuitmond.

Toepassing:

hoofdzakelijk voor buitenbewerking.

Norm:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Technische beschrijving

l_1	13 mm
h_6	22 mm
h_5	20 mm
Kleurcode VDI-schacht	VDI 16
l_2	24 mm
Schacht-Ø d_1	16 mm
h_2	17 mm

b ₂	25 mm
b ₁	42 mm
h ₁	12 mm
Vorm	B
Producttype	VDI-gereedschapsopname