

AEG

Boorhamer, Type: KH28SXE



Bestelgegevens

Bestelnummer	075620 KH28SXE
GTIN	4002395194377
Artikelklasse	07A

Omschrijving

Uitvoering:

- 1010 W multifunctionele boorhamer met FIXTEC-adapter, voor razendsnel wisselen tussen SDS-plus-opname en snelspanboorhouder.
- Pneumatisch hamermechanisme.
- Regelelektronica met traploze toerental- en klopinstelling.
- Veiligheidsslipkoppeling.
- Planeetdrijfwerk met 2 versnellingen.
- Draaistop en beitelarrêtering in 16 standen voor lichte beitelwerkzaamheden.
- Slagstop voor boren en schroeven.
- Softgrip voor maximaal gebruikskomfort.

Voordeel:

FIXTEC-adapter voor SDS-Plus-opname.

Levering:

Inclusief FIXTEC-adapter, snelspanboorhouder 1,5 – 13 mm, SDS-plus-opname, extra handvat, boordiepteanslag, transportkoffer.

Technische beschrijving

Gewicht	2,8 kg
---------	--------

Wattage	1010 W
Maximaal toerental 1e versnelling	0 - 1500 min ⁻¹
Maximaal aantal slagen	5000 min ⁻¹
Maximale vibratie volgens EN	15,4 m/s ²
Maximale spiraalboor-Ø in staal	13 mm
Maximale spiraalboor-Ø in beton	28 mm
Slagenergie	2,8 J
Fabrikantnummer	KH28SXE
Snelspanhouder spanbereik	1,5 - 13 mm
Maximale spiraalboor-Ø in hout	30 mm
Schacht	SDS Plus
Verpakking	Transportkoffer
Energievoorziening	Netvoeding
geschikt voor materiaal	Steen
geschikt voor materiaal	Beton
geschikt voor materiaal	Metselwerk
Producttype	Combihamer