

**Garant****Krimhouder 3°, slank, HSK-E 50 A = 80, Span-Ø D1: 4mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	308312 4
GTIN	4045197480439
Artikelklasse	31A

**Omschrijving****Uitvoering:**

- **Alle schachten speciaal bewerkt (geluidsarm!).**
- **HSK-functievlakken bewerkt.**
- **Slanke vorm (3°-contour).**

**Balanceerkwaliteit 2,5 / 40000 min<sup>-1</sup>.**

**Toepassing:**

- **Met name in de gereedschaps- en matrijzenmakerij.**
- **Voor het spannen van gereedschap met schachttolerantie h6.**

**Accessoires:**

Koelvloeistofleiding nr. 309880. Dopsleutel nr. 309890. Krimhouderverlengstukken nr. 302410 gr. 12/3 en 12/4. Krimapparaten nr. 354210 – 354450.

**Technische beschrijving**

Span-Ø D <sub>1</sub>	4 mm
Afkoppellengte A-maat	80 mm
Ø D <sub>2</sub>	10 mm
Buiten-Ø D	16 mm
Opname	HSK-E 50 A = 80
Opnamenorm	DIN 69893
Opnamenorm	ISO 12164-1

Vorm	E
Balanceerkwaliteit G bij toerental	G 2,5 bij 40000 min <sup>-1</sup>
Rondloopnauwkeurigheid	≤ 3 μm
Verspaningsstrategie	HSC
Producttype	Krimphouder

## Accessoires

Koeladapter kort 4,5° Voor span-Ø 3-5,9 mm	354235 3-5,9
Koeleenheid Type CU1	354215 CU1
Krimpapparaat Type SU1	354210 SU1
Krimphouderverlengstuk 4,5° zonder lengte-instelschroef Ø d / Ø D1 12/4 mm	302410 12/4
Onderbouwkast	354290
Koeladapter lang 4,5° Voor span-Ø 3-5,9 mm	354236 3-5,9
Wisselschijf voor spoel SU1 Voor span-Ø 3-5 mm	354240 3-5