

**Gereedschapsopname vorm B4 radiaal, links, kort, Schacht-Ø d1: 16 mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	319060 16
GTIN	4045197373694
Artikelklasse	32V

Omschrijving**Uitvoering:**

- Inzetgehard HRC 58 ±2.
- Alle functievlakken geslepen.
- Met kogelspuitmond.

Toepassing:

hoofdzakelijk voor buitenbewerking.

Norm:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Vorm: B

h₁: 12 mm

h₂: 17 mm

b₁: 42 mm

b₂: 25 mm

h₅: 20 mm

h₆: 22 mm

Technische beschrijving

h ₁	12 mm
----------------	-------

b_2	25 mm
l_1	13 mm
b_1	42 mm
Schacht-Ø d_1	16 mm
h_2	17 mm
h_5	20 mm
l_2	24 mm
h_6	22 mm
Kleurcode VDI-schacht	VDI 16
Vorm	B
Producttype	VDI-gereedschapsopname