


SWISS TOOLS

**Boorstanghouder links, HSK-T, Schacht-Ø / plaatafmeting – A-maat:
63/12-125mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	320086 63/12-125
GTIN	2050001714350
Artikelklasse	36D

Omschrijving**Opmerking:**

bijpassende **HP-nippel** nr. 320001 apart bestellen! Reservedelen nr.320610–320626 vindt u in de reserveonderdelenlijst.

PSC-spanpen op aanvraag.

Technische beschrijving

geschikte wisselplaat	CC.. 1204..
Plaatafmeting	12
Minimale voorboor-Ø D ₁ min	40 mm
Reservedeel	S01
As-puntafstand f	22 mm
Afkoppellengte A-maat	125 mm
Schacht-Ø	63 mm
Nuttige lengte L _N	99 mm
Opname	HSK-T
Inzetsoort	links
Opnamenorm	ISO 12164-3

Inwendige koeling	ja
Instelhoek κ	95 graden
Schachttype	Holle-schachtconus
Producttype	Boorstanghouder

Accessoires

Spanschroef nr. 3 Type P02	320611 P02
Kniehefboom nr. 4 Type P02	320612 P02
Gebogen inzetstukje nr. 7 Type P02	320618 P02
Gebogen inzetstukje nr. 7 Type P06	320618 P06
Tussenplaat nr. 1 Type P05	320610 P05
Spanschroef nr. 3 Type P06	320611 P06
Spanschroef nr. 3 Type P01	320611 P01
Sproeierring nr. 5 Type D07	320613 D07
Tussenplaat nr. 1 Type P06	320610 P06
Hoogrendement-koelnippel (HP) Type 63	320001 63
Kniehefboom nr. 4 Type P04	320612 P04
Gebogen inzetstukje nr. 7 Type P04	320618 P04
Spanschroef nr. 3 Type P05	320611 P05
Gebogen inzetstukje nr. 7 Type P01	320618 P01
Kniehefboom nr. 4 Type P06	320612 P06
Tussenplaat nr. 1 Type P01	320610 P01
Spanklemstuk nr. 6 Type D07	320614 D07
Kniehefboom nr. 4 Type P01	320612 P01
Kniehefboom nr. 4 Type P05	320612 P05
Tussenplaat nr. 1 Type P02	320610 P02
Spanschroef nr. 3 Type D07	320611 D07
Tussenplaat nr. 1 Type P04	320610 P04

Gebogen inzetstukje nr. 7 Type P05

320618 P05