

Lube-Shuttle persluchtvetspuit, 400 g



Bestelgegevens

Bestelnummer	083587
GTIN	4016553037307
Artikelklasse	08H

Omschrijving

Uitvoering:

Eenhands-persluchtvetspuiten met uitstekende balans. Systeem met één 'schot' voor optimale vetcontrole (1 cm³ / slag), drukoverbrenging 1:60. Vullen met Lube-Shuttle-patronen (inhoud: 400 g). Geschikt voor vet tot NLGI klasse 3 en zeer lage temperaturen.

Levering:

Inclusief gewapende rubberslang en 4-beks-hydrauliek-gripmondstuk.

Technische beschrijving

Werkdruk	400 bar
Testdruk	800 bar
Aansluitdraad slang	R1/8 inch
Werkgebied persluchtvoorziening	3 - 8 bar
Energievoorziening	Door middel van perslucht aangedreven
Productnaamattribuut	400 g
Producttype	Vetspuit

Accessoires

Buis met universeel mondstuk, Draadaansluiting: 1/8	083583 1/8
Buis met spits mondstuk, Draadaansluiting: 1/8	083584 1/8
Gewapende slang met 4-beks-hydrauliek-gripmondstuk, Draadaansluiting: 1/8	083586 1/8
Gewapende slang met schuifkoppeling, Draadaansluiting: 1/8	083588 1/8
4-beks-hydrauliek-gripmondstuk, Draadaansluiting: 1/8	083589 1/8
4-beks-hydrauliek-gripmondstuk safeLOCK, Draadaansluiting: 1/8	083596 1/8