

**Garant****Krimhouder 3°, slank, HSK-E 50 A = 100, Span-Ø D1: 8mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	308314 8
GTIN	4045197480538
Artikelklasse	31A

**Omschrijving****Uitvoering:**

- **Alle schachten speciaal bewerkt (geluidsarm!).**
- **HSK-functievlakken bewerkt.**
- **Slanke vorm (3°-contour).**

**Balanceerkwaliteit 2,5 / 40000 min<sup>-1</sup>.**

**Toepassing:**

- **Met name in de gereedschaps- en matrijzenmakerij.**
- **Voor het spannen van gereedschap met schachttolerantie h6.**

**Accessoires:**

Koelvloeistofleiding nr. 309880. Dopsleutel nr. 309890. Krimhouderverlengstukken nr. 302410 gr. 12/3 en 12/4. Krimapparaten nr. 354210 – 354450.

**Technische beschrijving**

Ø D <sub>2</sub>	14 mm
Afkoppellengte A-maat	100 mm
Span-Ø D <sub>1</sub>	8 mm
Buiten-Ø D	22 mm
Opname	HSK-E 50 A = 100
Opnamenorm	DIN 69893
Opnamenorm	ISO 12164-1

Vorm	E
Balanceerkwaliteit G bij toerental	G 2,5 bij 40000 min <sup>-1</sup>
Rondloopnauwkeurigheid	≤ 3 μm
Verspaningsstrategie	HSC
Producttype	Krimphouder

## Accessoires

Koeladapter kort4,5° Voor span-Ø 6-9 mm	354235 6-9
Koeleenheid Type CU1	354215 CU1
Onderbouwkast	354290
Koeladapter lang4,5° Voor span-Ø 6-9 mm	354236 6-9
Krimpapparaat Type SU1	354210 SU1
Wisselschijf voor spoelSU1 Voor span-Ø 6-12 mm	354240 6-12