

Garant**Krimhouder 3°, slank, HSK-E 40 A = 60, Span-Ø D1: 3mm**

Bestelgegevens

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 308302 3 |
| GTIN | 4045197480088 |
| Artikelklasse | 31A |

Omschrijving

Uitvoering:

- Alle schachten speciaal bewerkt (geluidsarm!).
- HSK-functievlakken bewerkt.
- Slanke vorm (3°-contour).

Balanceerkwaliteit 2,5 / 40000 min⁻¹.

Toepassing:

- Met name in de gereedschaps- en matrijzenmakerij.
- Voor het spannen van gereedschap met schachttolerantie h6.

Accessoires:

Koelvloeistofleiding nr. 309880. Dopsleutel nr. 309890. Krimhouderverlengstukken nr. 302410 gr. 12/3 en 12/4. Krimapparaten nr. 354210 – 354450.

Technische beschrijving

| | |
|-----------------------|-----------------|
| Span-Ø D ₁ | 3 mm |
| Afkoppellengte A-maat | 60 mm |
| Ø D ₂ | 9 mm |
| Buiten-Ø D | 14 mm |
| Opname | HSK-E 40 A = 60 |
| Opnamenorm | DIN 69893 |

| | |
|------------------------------------|-----------------------------------|
| Opnamenorm | ISO 12164-1 |
| Vorm | E |
| Balanceerkwaliteit G bij toerental | G 2,5 bij 40000 min ⁻¹ |
| Rondloopnauwkeurigheid | ≤ 3 μm |
| Verspaningsstrategie | HSC |
| Producttype | Krimhouder |

Accessoires

| | |
|--|--------------|
| Koeladapter kort 4,5° Voor span-Ø 3-5,9 mm | 354235 3-5,9 |
| Krimhouderverlengstuk 4,5° zonder lengte-instelschroef Ø d / Ø D1 12/3 mm | 302410 12/3 |
| Onderbouwkast | 354290 |
| Koeleenheid Type CU1 | 354215 CU1 |
| Wisselschijf voor spoel SU1 Voor span-Ø 3-5 mm | 354240 3-5 |
| Krimpapparaat Type SU1 | 354210 SU1 |
| Koeladapter lang 4,5° Voor span-Ø 3-5,9 mm | 354236 3-5,9 |