

Garant
Krimphouder 3°, slank, HSK-E 50 A = 100, Span-Ø D1: 10mm

Bestelgegevens

Bestelnummer	308314 10
GTIN	4045197480545
Artikelklasse	31A

Omschrijving
Uitvoering:

- Alle schachten speciaal bewerkt (geluidsarm!).
- HSK-functievlakken bewerkt.
- Slanke vorm (3°-contour).

Balanceerkwaliteit 2,5 / 40000 min⁻¹.

Toepassing:

- Met name in de gereedschaps- en matrijzenmakerij.
- Voor het spannen van gereedschap met schachttolerantie h6.

Accessoires:

Koelvloeistofleiding nr. 309880. Dopsleutel nr. 309890. Krimphouderverlengstukken nr. 302410 gr. 12/3 en 12/4. Krimpapparaten nr. 354210 – 354450.

Technische beschrijving

Ø D ₂	16 mm
Afkoppellengte A-maat	100 mm
Span-Ø D ₁	10 mm
Buiten-Ø D	24 mm
Opname	HSK-E 50 A = 100
Opnamenorm	DIN 69893
Opnamenorm	ISO 12164-1

Vorm	E
Balanceerkwaliteit G bij toerental	G 2,5 bij 40000 min ⁻¹
Rondloopnauwkeurigheid	≤ 3 μm
Verspaningsstrategie	HSC
Producttype	Krimphouder

Accessoires

Wisselschijf voor spoelSU1 Voor span-Ø 6-12 mm	354240 6-12
Koeleenheid Type CU1	354215 CU1
Onderbouwkast	354290
Koeladapter lang4,5° Voor span-Ø 9,1-12 mm	354236 9,1-12
Koeladapter kort4,5° Voor span-Ø 9,1-12 mm	354235 9,1-12
Krimpapparaat Type SU1	354210 SU1