

**Garant****Krimphouder 3°, slank, HSK-E 40 A = 60, Span-Ø D1: 4mm**

## Bestelgegevens

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer  | 308302 4      |
| GTIN          | 4045197480095 |
| Artikelklasse | 31A           |

## Omschrijving

### Uitvoering:

- Alle schachten speciaal bewerkt (geluidsarm!).
- HSK-functievlakken bewerkt.
- Slanke vorm (3°-contour).

Balanceerkwaliteit 2,5 / 40000 min<sup>-1</sup>.

### Toepassing:

- Met name in de gereedschaps- en matrijzenmakerij.
- Voor het spannen van gereedschap met schachttolerantie h6.

### Accessoires:

Koelvloeistofleiding nr. 309880. Dopsleutel nr. 309890. Krimphouderverlengstukken nr. 302410 gr. 12/3 en 12/4. Krimapparaten nr. 354210 – 354450.

## Technische beschrijving

|                       |                 |
|-----------------------|-----------------|
| Span-Ø D <sub>1</sub> | 4 mm            |
| Afkoppellengte A-maat | 60 mm           |
| Ø D <sub>2</sub>      | 10 mm           |
| Buiten-Ø D            | 15 mm           |
| Opname                | HSK-E 40 A = 60 |
| Opnamenorm            | DIN 69893       |

|                                    |                                   |
|------------------------------------|-----------------------------------|
| Opnamenorm                         | ISO 12164-1                       |
| Vorm                               | E                                 |
| Balanceerkwaliteit G bij toerental | G 2,5 bij 40000 min <sup>-1</sup> |
| Rondloopnauwkeurigheid             | ≤ 3 µm                            |
| Verspaningsstrategie               | HSC                               |
| Producttype                        | Krimphouder                       |

### **Geschikte producten**

<https://www.hoffmann-group.com/NL/nl/hom/p/308302-4>