



Vloeiboorassortiment standaard inclusief roltap, Voor draad M: M5-M12



Bestelgegevens

Bestelnummer	082721 M5-M12
GTIN	2050001740090
Artikelklasse	04D

Omschrijving

Omschrijving:

De vloeiboor genereert via de HM-veelhoekcontour wrijvingswarmte, die allerlei soorten metaalachtige materialen plastisch-vloeibaar maakt. Hierdoor kunnen binnen enkele seconden sluitende gaten met enkele malen de oorspronkelijke materiaaldikte spaanloos worden aangebracht.

Voordeel:

- **Grote kosten- en tijdsbesparing ten opzichte van conventionele methodes (bijv. intrekmoeren).**
- **Spaanloos, zonder afval; vervangt blindklink-, las- en persmoeren.**
- **Solide basis voor schroefdraad met hoge uittrekkkrachten.**
- **Voor alle gangbare materiaaldiktes en draadafmetingen (schroefdraad volgens DIN 13).**

Inhoud:

resp. 1 vloeiboor en roltap: Maat M5; M6; M8; M10; M12

Opmerking:

andere uitvoeringen en assortimenten voor speciale toepassingen (bijv. voor dun plaatstaal) op aanvraag leverbaar. **Geschikte roltappen zie nr. 139115 e.v.**

Technische beschrijving

Voor draad M	M5-M12
--------------	--------

Producttype

Vloeiboren

Accessoires

Vloeiboer standaard (met kraag) Voor draad M M8	082730 M8
Vloeiboer standaard (met kraag) Voor draad M M5	082730 M5
Vloeiboer standaard (met kraag) Voor draad M M10	082730 M10
Vloeiboer standaard (met kraag) Voor draad M M6	082730 M6
Vloeiboer standaard (met kraag) Voor draad M M12	082730 M12