

**Garant****Krimhouder 3°, slank, HSK-E 50 A = 100, Span-Ø D1: 12mm****Bestelgegevens**

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer  | 308314 12     |
| GTIN          | 4045197480552 |
| Artikelklasse | 31A           |

**Omschrijving****Uitvoering:**

- Alle schachten speciaal bewerkt (geluidsarm!).
- HSK-functievlakken bewerkt.
- Slanke vorm (3°-contour).

Balanceerkwaliteit 2,5 / 40000 min<sup>-1</sup>.

**Toepassing:**

- Met name in de gereedschaps- en matrijzenmakerij.
- Voor het spannen van gereedschap met schachttolerantie h6.

**Accessoires:**

Koelvloeistofleiding nr. 309880. Dopsleutel nr. 309890. Krimhouderverlengstukken nr. 302410 gr. 12/3 en 12/4. Krimpapparaten nr. 354210 – 354450.

**Technische beschrijving**

|                       |                  |
|-----------------------|------------------|
| Span-Ø D <sub>1</sub> | 12 mm            |
| Ø D <sub>2</sub>      | 18 mm            |
| Afkoppellengte A-maat | 100 mm           |
| Buiten-Ø D            | 26 mm            |
| Opname                | HSK-E 50 A = 100 |
| Opnamenorm            | DIN 69893        |
| Opnamenorm            | ISO 12164-1      |

|                                    |                                   |
|------------------------------------|-----------------------------------|
| Vorm                               | E                                 |
| Balanceerkwaliteit G bij toerental | G 2,5 bij 40000 min <sup>-1</sup> |
| Rondloopnauwkeurigheid             | ≤ 3 μm                            |
| Verspaningsstrategie               | HSC                               |
| Producttype                        | Krimphouder                       |

## Accessoires

|  |               |
|--|---------------|
| Krimpapparaat Type SU1                         | 354210 SU1    |
| Koeleenheid Type CU1                           | 354215 CU1    |
| Onderbouwkast                                  | 354290        |
| Wisselschijf voor spoelSU1 Voor span-Ø 6-12 mm | 354240 6-12   |
| Koeladapter lang4,5° Voor span-Ø 9,1-12 mm     | 354236 9,1-12 |
| Koeladapter kort4,5° Voor span-Ø 9,1-12 mm     | 354235 9,1-12 |