

Garant**Krimhouder 3°, slank, HSK-E 40 A = 70, Span-Ø D1: 12mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	308304 12
GTIN	4045197480217
Artikelklasse	31A

Omschrijving**Uitvoering:**

- **Alle schachten speciaal bewerkt (geluidsarm!).**
- **HSK-functievlakken bewerkt.**
- **Slanke vorm (3°-contour).**

Balanceerkwaliteit 2,5 / 40000 min⁻¹.

Toepassing:

- **Met name in de gereedschaps- en matrijzenmakerij.**
- **Voor het spannen van gereedschap met schachttolerantie h6.**

Accessoires:

Koelvloeistofleiding nr. 309880. Dopsleutel nr. 309890. Krimhouderverlengstukken nr. 302410 gr. 12/3 en 12/4. Krimapparaten nr. 354210 – 354450.

Technische beschrijving

Span-Ø D ₁	12 mm
Afkoppellengte A-maat	70 mm
Ø D ₂	18 mm
Buiten-Ø D	24 mm
Opname	HSK-E 40 A = 70
Opnamenorm	DIN 69893
Opnamenorm	ISO 12164-1

Vorm	E
Balanceerkwaliteit G bij toerental	G 2,5 bij 40000 min ⁻¹
Rondloopnauwkeurigheid	≤ 3 μm
Verspaningsstrategie	HSC
Producttype	Krimphouder

Accessoires

Krimpapparaat Type SU1	354210 SU1
Onderbouwkast	354290
Koeleenheid Type CU1	354215 CU1
Koeladapter kort4,5° Voor span-Ø 9,1-12 mm	354235 9,1-12
Koeladapter lang4,5° Voor span-Ø 9,1-12 mm	354236 9,1-12
Wisselschijf voor spoelSU1 Voor span-Ø 6-12 mm	354240 6-12