

Garant**Krimhouder 3°, slank, HSK-E 40 A = 60, Span-Ø D1: 8mm**

Bestelgegevens

Bestelnummer	308302 8
GTIN	4045197480125
Artikelklasse	31A

Omschrijving

Uitvoering:

- Alle schachten speciaal bewerkt (geluidsarm!).
- HSK-functievlakken bewerkt.
- Slanke vorm (3°-contour).

Balanceerkwaliteit 2,5 / 40000 min⁻¹.

Toepassing:

- Met name in de gereedschaps- en matrijzenmakerij.
- Voor het spannen van gereedschap met schachttolerantie h6.

Accessoires:

Koelvloeistofleiding nr. 309880. Dopsleutel nr. 309890. Krimhouderverlengstukken nr. 302410 gr. 12/3 en 12/4. Krimapparaten nr. 354210 – 354450.

Technische beschrijving

Afkoppellengte A-maat	60 mm
Span-Ø D ₁	8 mm
Ø D ₂	14 mm
Buiten-Ø D	19 mm
Opname	HSK-E 40 A = 60
Opnamenorm	DIN 69893

Opnamenorm	ISO 12164-1
Vorm	E
Balanceerkwaliteit G bij toerental	G 2,5 bij 40000 min ⁻¹
Rondloopnauwkeurigheid	≤ 3 μm
Verspaningsstrategie	HSC
Producttype	Krimphouder