



## Vloeiboor standaard (met kraag), Voor draad M: M12



### Bestelgegevens

Bestelnummer	082730 M12
GTIN	2050001740236
Artikelklasse	04D

### Omschrijving

#### Uitvoering:

HM-vloeiboor voor het maken van kerngaten als voorbereiding voor het roltappen.

#### Omschrijving:

Via toerental en wrijvingswarmte wordt plaatselijk wrijvingswarmte gegenereerd, die allerlei soorten metaalachtige materialen plastisch-vloeibaar maakt. Hierdoor kunnen binnen enkele seconden sluitende gaten met enkele malen de oorspronkelijke materiaaldikte spaanloos worden aangebracht.

De vloeiboor genereert via de HM-veelhoekcontour wrijvingswarmte, die allerlei soorten metaalachtige materialen plastisch-vloeibaar maakt. Hierdoor kunnen binnen enkele seconden sluitende gaten met enkele malen de oorspronkelijke materiaaldikte spaanloos worden aangebracht.

#### Voordeel:

- **Grote kosten- en tijdsbesparing ten opzichte van conventionele methodes (bijv. intrekmoeren).**
- **Spaanloos, zonder afval; vervangt blindklink-, las- en persmoeren.**
- **Solide basis voor schroefdraad met hoge uittrekkkrachten.**
- **Voor alle gangbare materiaaldiktes en draadafmetingen (schroefdraad volgens DIN 13).**

### Technische beschrijving

Aanbevolen aandrijfvermogen	1,7 kW
Kerngat-Ø	10,9 mm
Maximale materiaaldikte	4 mm
Voor draad M	M12
Aanbevolen toerental	1800 min <sup>-1</sup>
Schacht-Ø	12 mm
Producttype	Vloeiboren