

Garant
Krimphouder 3°, slank, HSK-A 63 A = 80, Span-Ø D1: 10mm

Bestelgegevens

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 308316 10 |
| GTIN | 4045197480583 |
| Artikelklasse | 31A |

Omschrijving
Uitvoering:

- Alle schachten speciaal bewerkt (geluidsarm!).
- HSK-functievlakken bewerkt.
- Slanke vorm (3°-contour).

Balanceerkwaliteit 2,5 / 25000 min⁻¹. Met RFID/Balluff-chip-boring.

Toepassing:

- Met name in de gereedschaps- en matrijzenmakerij.
- Voor het spannen van gereedschap met schachttolerantie h6.

Accessoires:

Koelvloeistofleiding nr. 309880. Dopsleutel nr. 309890. Krimphouderverlengstukken nr. 302410 gr. 12/3 en 12/4. Krimpparaten nr. 354210 – 354450.

Technische beschrijving

| | |
|-----------------------|-----------------|
| Span-Ø D ₁ | 10 mm |
| Afkoppellengte A-maat | 80 mm |
| Ø D ₂ | 16 mm |
| Buiten-Ø D | 22 mm |
| Opname | HSK-A 63 A = 80 |
| Opnamenorm | DIN 69893 |
| Opnamenorm | ISO 12164-1 |

| | |
|------------------------------------|-----------------------------------|
| Vorm | A |
| Balanceerkwaliteit G bij toerental | G 2,5 bij 25000 min ⁻¹ |
| Rondloopnauwkeurigheid | ≤ 3 μm |
| Verspaningsstrategie | HSC |
| Producttype | Krimphouder |

Accessoires

| | |
|------------------------------------------------|---------------|
| Onderbouwkast | 354290 |
| Koeleenheid Type CU1 | 354215 CU1 |
| Krimpapparaat Type SU1 | 354210 SU1 |
| Koeladapter lang4,5° Voor span-Ø 9,1-12 mm | 354236 9,1-12 |
| Koeladapter kort4,5° Voor span-Ø 9,1-12 mm | 354235 9,1-12 |
| Wisselschijf voor spoelSU1 Voor span-Ø 6-12 mm | 354240 6-12 |