

Garant**Krimhouder 3°, slank, HSK-E 50 A = 70, Span-Ø D1: 8mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	308308 8
GTIN	4045197480392
Artikelklasse	31A

Omschrijving**Uitvoering:**

- Alle schachten speciaal bewerkt (geluidsarm!).
- HSK-functievlakken bewerkt.
- Slanke vorm (3°-contour).

Balanceerkwaliteit 2,5 / 40000 min⁻¹.

Toepassing:

- Met name in de gereedschaps- en matrijzenmakerij.
- Voor het spannen van gereedschap met schachttolerantie h6.

Accessoires:

Koelvloeistofleiding nr. 309880. Dopsleutel nr. 309890. Krimhouderverlengstukken nr. 302410 gr. 12/3 en 12/4. Krimapparaten nr. 354210 – 354450.

Technische beschrijving

Span-Ø D ₁	8 mm
Ø D ₂	14 mm
Afkoppellengte A-maat	70 mm
Buiten-Ø D	19 mm
Opname	HSK-E 50 A = 70
Opnamenorm	DIN 69893

Opnamenorm	ISO 12164-1
Vorm	E
Balanceerkwaliteit G bij toerental	G 2,5 bij 40000 min ⁻¹
Rondloopnauwkeurigheid	≤ 3 μm
Verspaningsstrategie	HSC
Producttype	Krimhouder

Accessoires

Onderbouwkast	354290
Koeladapter kort4,5° Voor span-Ø 6-9 mm	354235 6-9
Koeladapter lang4,5° Voor span-Ø 6-9 mm	354236 6-9
Krimpapparaat Type SU1	354210 SU1
Koeleenheid Type CU1	354215 CU1
Wisselschijf voor spoelSU1 Voor span-Ø 6-12 mm	354240 6-12