

Garant
Krimphouder 3°, slank, HSK-E 40 A = 80, Span-Ø D1: 4mm

Bestelgegevens

Bestelnummer	308306 4
GTIN	4045197480248
Artikelklasse	31A

Omschrijving
Uitvoering:

- Alle schachten speciaal bewerkt (geluidsarm!).
- HSK-functievlakken bewerkt.
- Slanke vorm (3°-contour).

Balanceerkwaliteit 2,5 / 40000 min⁻¹.

Toepassing:

- Met name in de gereedschaps- en matrijzenmakerij.
- Voor het spannen van gereedschap met schachttolerantie h6.

Accessoires:

Koelvloeistofleiding nr. 309880. Dopsleutel nr. 309890. Krimphouderverlengstukken nr. 302410 gr. 12/3 en 12/4. Krimapparaten nr. 354210 – 354450.

Technische beschrijving

Ø D ₂	10 mm
Afkoppellengte A-maat	80 mm
Span-Ø D ₁	4 mm
Buiten-Ø D	17 mm
Opname	HSK-E 40 A = 80
Opnamenorm	DIN 69893
Opnamenorm	ISO 12164-1

Vorm	E
Balanceerkwaliteit G bij toerental	G 2,5 bij 40000 min ⁻¹
Rondloopnauwkeurigheid	≤ 3 μm
Verspaningsstrategie	HSC
Producttype	Krimphouder

Accessoires

Wisselschijf voor spoelSU1 Voor span-Ø 3-5 mm	354240 3-5
Koeladapter lang4,5° Voor span-Ø 3-5,9 mm	354236 3-5,9
Koeladapter kort4,5° Voor span-Ø 3-5,9 mm	354235 3-5,9
Krimphouderverlengstuk 4,5°zonder lengte-instelschroef Ø d / Ø D1 12/4 mm	302410 12/4
Koeleenheid Type CU1	354215 CU1
Krimpapparaat Type SU1	354210 SU1
Onderbouwkast	354290