


SWISS TOOLS

**Boorstanghouder links, HSK-T, Schacht-Ø / plaatafmeting – A-maat:  
40/11-140mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	320096 40/11-140
GTIN	2050001715135
Artikelklasse	36D

**Omschrijving****Opmerking:**

bijpassende **HP-nippel** nr. 320001 apart bestellen! Reservedelen nr.320610–320626 vindt u in de reserveonderdelenlijst.

PSC-spanpen op aanvraag.

**Technische beschrijving**

Afkoppellengte A-maat	140 mm
Reservedeel	S05
geschikte wisselplaat	DC.. 11T3..
As-puntafstand f	17 mm
Plaatafmeting	11
Minimale voorboor-Ø D <sub>1</sub> min	32 mm
Schacht-Ø	40 mm
Opname	HSK-T
Inzetsoort	links
Opnamenorm	ISO 12164-3
Inwendige koeling	ja

Instelhoek $\kappa$	107,5 graden
Schachttype	Holle-schachtconus
Producttype	Boorstanghouder

## Accessoires

Sproeierring nr. 5 Type D07	320613 D07
Spanklemstuk nr. 6 Type D07	320614 D07
Kniehefboom nr. 4 Type P01	320612 P01
Tussenplaat nr. 1 Type P04	320610 P04
Kniehefboom nr. 4 Type P02	320612 P02
Gebogen inzetstukje nr. 7 Type P02	320618 P02
Hoogrendement-koelnippel (HP) Type 63	320001 63
Gebogen inzetstukje nr. 7 Type P04	320618 P04
Gebogen inzetstukje nr. 7 Type P01	320618 P01
Spanschroef nr. 3 Type D07	320611 D07
Spanschroef nr. 3 Type P02	320611 P02
Gebogen inzetstukje nr. 7 Type P05	320618 P05
Spanschroef nr. 3 Type P06	320611 P06
Gebogen inzetstukje nr. 7 Type P06	320618 P06
Tussenplaat nr. 1 Type P06	320610 P06
Kniehefboom nr. 4 Type P06	320612 P06
Tussenplaat nr. 1 Type P01	320610 P01
Kniehefboom nr. 4 Type P05	320612 P05
Spanschroef nr. 3 Type P01	320611 P01
Tussenplaat nr. 1 Type P02	320610 P02
Kniehefboom nr. 4 Type P04	320612 P04
Spanschroef nr. 3 Type P05	320611 P05
Tussenplaat nr. 1 Type P05	320610 P05

