

**Garant**
**Krimphouder 3°, slank, HSK-E 40 A = 80, Span-Ø D1: 6mm**

**Bestelgegevens**

Bestelnummer	308306 6
GTIN	4045197480279
Artikelklasse	31A

**Omschrijving**
**Uitvoering:**

- Alle schachten speciaal bewerkt (geluidsarm!).
- HSK-functievlakken bewerkt.
- Slanke vorm (3°-contour).

Balanceerkwaliteit 2,5 / 40000 min<sup>-1</sup>.

**Toepassing:**

- Met name in de gereedschaps- en matrijzenmakerij.
- Voor het spannen van gereedschap met schachttolerantie h6.

**Accessoires:**

Koelvloeistofleiding nr. 309880. Dopsleutel nr. 309890. Krimphouderverlengstukken nr. 302410 gr. 12/3 en 12/4. Krimapparaten nr. 354210 – 354450.

**Technische beschrijving**

Ø D <sub>2</sub>	12 mm
Afkoppellengte A-maat	80 mm
Span-Ø D <sub>1</sub>	6 mm
Buiten-Ø D	19 mm
Opname	HSK-E 40 A = 80
Opnamenorm	DIN 69893
Opnamenorm	ISO 12164-1

Vorm	E
Balanceerkwaliteit G bij toerental	G 2,5 bij 40000 min <sup>-1</sup>
Rondloopnauwkeurigheid	≤ 3 μm
Verspaningsstrategie	HSC
Producttype	Krimphouder

## Accessoires

Wisselschijf voor spoelSU1 Voor span-Ø 6-12 mm	354240 6-12
Koeladapter kort4,5° Voor span-Ø 6-9 mm	354235 6-9
Krimpapparaat Type SU1	354210 SU1
Onderbouwkast	354290
Koeladapter lang4,5° Voor span-Ø 6-9 mm	354236 6-9
Koeleenheid Type CU1	354215 CU1