



Snelwisselinzetstuk zonder veiligheidsslipkoppeling, M3 – 12, Tapschacht-Ø: 10mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	335420 10
GTIN	4045197152510
Artikelklasse	32H

Omschrijving

Uitvoering:

Snelwisselinzetstukken **zonder** veiligheidsslipkoppeling.

Toepassing:

Voor ontkoppelbare taphouders.

Opmerking:

Inzetstukken met slipkoppeling worden geleverd met draaimomentinstelling voor staalbewerking ($R_m 600 - 800 \text{ N/mm}^2$). Aanpassen van de instelling mogelijk door afstelling van de moer.

Technische beschrijving

Tapschacht-Ø	10 mm
Schacht-vierkant	8 mm
Tapbereik	M3 – 12
Buiten-Ø D	30 mm

Schacht-Ø d	19 mm
Aansluitlengte L	21,5 mm
Afkoppellengte H	7 mm
Producttype	Snelwissel inzetstuk