



Tafelslijpmachine DS, 400 V, Type: DS04/150



Bestelgegevens

Bestelnummer	077512 DS04/150
GTIN	2050001674166
Artikelklasse	03S

Omschrijving

Uitvoering:

De **extreem geluidsarme** motor garandeert een lange levensduur, ook bij **continu gebruik**.

Levering zonder slijpstenen.

Uiterst robuuste driefase-wisselstroom tafelslijpmachines. Stabiele werkstuksteunen, herstartbeveiliging en oogbeschermplaten bieden de gebruiker veel veiligheid.

Opmerking:

Geschikte slijpstenen vindt u vanaf nr. 596100.

Technische beschrijving

Maximaal toerental	2900 min ⁻¹
Gewicht	14 kg
Fabrikantnummer	DS04/150
Wattage	250 W
Slijpsteenbreedte T	25 mm
Slijpsteenboring-Ø H	51 mm
Slijpsteen-Ø D	150 mm
Energievoorziening	Netvoeding
Producttype	Tafelslijpmachine

Accessoires

Slijpmachinesteen dxdxh (mm) Type NK60	596220 NK60
Gereedschapsoplegtafel rechts Type AT1	077525 AT1
Oogbeschermplaat voor nr. 077502 Type DS1	077509 DS1
Gereedschapsoplegtafel links Type AT1	077519 AT1
Slijpmachinesteen dxdxh (mm) Type SC80	596220 SC80
Slijpmachinesteen dxdxh (mm) Type EK60	596220 EK60
Slijpmachinesteen dxdxh (mm) Type EK80	596220 EK80
Machinestandaard Geschikt voor machine DS04	077513 DS04