

**Garant****Basisverlengstuk met veiligheidsslipkoppeling, M3 – 12, Tapschacht-Ø: 9mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	335645 9
GTIN	4045197554055
Artikelklasse	31M

**Omschrijving****Uitvoering:**

Snelwisselinzetstukken **zonder** veiligheidsslipkoppeling.

**Toepassing:**

Voor Garant-verlengstukken nr. 338140 – 338142.

**Opmerking:**

Inzetstukken met slipkoppeling worden geleverd met draaimomentinstelling voor staalbewerking ( $R_m 600 - 800 \text{ N/mm}^2$ ). Aanpassen van de instelling mogelijk door afstelling van de moer.

**Technische beschrijving**

Tapschacht-Ø	9 mm
Schacht-vierkant	7 mm
Tapbereik	M3 – 12
Buiten-Ø D	32 mm
Schacht-Ø d	19 mm
Aansluitlengte L	21,5 mm
Afkoppellengte H	70 mm
Ø e	23 mm
Producttype	Verlengstuk

