



## Snelwisselinzetstuk zonder veiligheidsslipkoppeling, M3 – 12, Tapschacht-Ø: 11mm



### Bestelgegevens

Bestelnummer	335420 11
GTIN	4045197152527
Artikelklasse	32H

### Omschrijving

**Uitvoering:**

Snelwisselinzetstukken **zonder** veiligheidsslipkoppeling. Ook geschikt voor G 1/4.

**Toepassing:**

Voor ontkoppelbare taphouders.

**Opmerking:**

Inzetstukken met slipkoppeling worden geleverd met draaimomentinstelling voor staalbewerking ( $R_m 600 - 800 \text{ N/mm}^2$ ). Aanpassen van de instelling mogelijk door afstelling van de moer.

### Technische beschrijving

Tapschacht-Ø	11 mm
Schacht-vierkant	9 mm
Tapbereik	M3 – 12
Buiten-Ø D	30 mm

Schacht-Ø d	19 mm
Aansluitlengte L	21,5 mm
Afkoppellengte H	7 mm
Producttype	Snelwissel inzetstuk