


**Gereedschapsopname vorm C1 axiaal, rechts, Schacht-Ø d1: 40 mm**

**Bestelgegevens**

Bestelnummer	319100 40
GTIN	4045197191069
Artikelklasse	32V

**Omschrijving**
**Uitvoering:**

- Inzetgehard HRC 58 ±2.
- Alle functievlakken geslepen.
- Met kogelspuitmonden.

**Toepassing:**

Voor vlak insteken.

**Norm:**

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Vorm: C

$h_1$ : 25 mm

$h_2$ : 34 mm

$b_1$ : 85 mm

$b_2$ : 42,5 mm

Schachtbreedte  $b_3$ : 20,5 mm

$h_5$ : 32,5 mm

**Technische beschrijving**

$h_6$	48 mm
$l_1$	85 mm

Schachtbreedte $b_3$	20,5 mm
$b_2$	42,5 mm
$b_1$	85 mm
$h_2$	34 mm
Kleurcode VDI-schacht	VDI 40
$h_5$	32,5 mm
Schacht- $\varnothing$ $d_1$	40 mm
$h_1$	25 mm
Vorm	C
Producttype	VDI-gereedschapsopname

---

## Accessoires

Montagesleutel voor kogelnippel Grootte 10	319003 10
--	-----------