


Garant**eco-Gereedschapsopname vorm C2 axiaal, links, Schacht-Ø d1: 20 mm**

Bestelgegevens

Bestelnummer	319111 20
GTIN	4045197523730
Artikelklasse	31V

Omschrijving

Uitvoering:

- Inzetgehard HRC 58 ±2.
- Alle functievlakken geslepen.
- Met kogelspuitmond.

GARANT eco – Voor toepassing met normale klemdraaihouders, GARANT eco – systeem steekdraaihouders nr. 273830 – 273891 en GARANT eco – basishouder voor afsteken nr. 273651.

Toepassing:

voor vlak insteken.

Norm:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Vorm: C

h₁: 16 mm

h₂: 22 mm

b₁: 52 mm

b₂: 27 mm

Schachtbreedte b₃: 13 mm

h₅: 25 mm

Technische beschrijving

h_2	22 mm
h_1	16 mm
h_5	25 mm
l_1	55 mm
b_1	52 mm
Schacht-Ø d_1	20 mm
b_2	27 mm
h_6	30 mm
Kleurcode VDI-schacht	VDI 20
Schachtbreedte b_3	13 mm
Vorm	C
Producttype	VDI-gereedschapsopname