

Garant**Basisverlengstuk met veiligheidsslipkoppeling, M3 – 12, Tapschacht-Ø: 10mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	335645 10
GTIN	4045197554062
Artikelklasse	31M

Omschrijving**Uitvoering:**

Snelwisselinzetstukken **zonder** veiligheidsslipkoppeling.

Toepassing:

Voor Garant-verlengstukken nr. 338140 – 338142.

Opmerking:

Inzetstukken met slipkoppeling worden geleverd met draaimomentinstelling voor staalbewerking ($R_m 600 - 800 \text{ N/mm}^2$). Aanpassen van de instelling mogelijk door afstelling van de moer.

Technische beschrijving

Tapschacht-Ø	10 mm
Schacht-vierkant	8 mm
Tapbereik	M3 – 12
Buiten-Ø D	32 mm
Schacht-Ø d	19 mm
Aansluitlengte L	21,5 mm
Afkoppellengte H	70 mm
Ø e	23 mm
Producttype	Verlengstuk

