

**Garant****eco-Gereedschapsopname vorm C3 axiaal, rechts, Schacht-Ø d1: 20 mm**

## Bestelgegevens

Bestelnummer	319161 20
GTIN	4045197523761
Artikelklasse	31V

## Omschrijving

### Uitvoering:

- Inzetgehard HRC 58 ±2.
- Alle functievlakken geslepen.
- Met kogelspuitmonden.

**GARANT eco – Voor toepassing met normale klemdraaihouders, GARANT eco – systeem steekdraaihouders nr. 273830 – 273891 en GARANT eco – basishouder voor afsteken nr. 273651.**

### Toepassing:

voor vlak insteken.

### Norm:

**ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.**

Vorm: C

$h_1$ : 16 mm

$h_2$ : 22 mm

$b_1$ : 52 mm

$b_2$ : 27 mm

Schachtbreedte  $b_3$ : 13 mm

$h_5$ : 25 mm

## Technische beschrijving

$b_2$	27 mm
$l_1$	55 mm
Schacht-Ø $d_1$	20 mm
$h_2$	22 mm
$h_6$	30 mm
$h_5$	25 mm
Schachtbreedte $b_3$	13 mm
$b_1$	52 mm
$h_1$	16 mm
Kleurcode VDI-schacht	VDI 20
Vorm	C
Producttype	VDI-gereedschapsopname