

Garant**eco-Gereedschapsopname vorm C4 axiaal, links, Schacht-Ø d1: 25 mm**

Bestelgegevens

Bestelnummer	319171 25
GTIN	4045197528636
Artikelklasse	31V

Omschrijving

Uitvoering:

- Inzetgehard HRC 58 ± 2.
- Alle functievlakken geslepen.
- Met kogelspuitmond.

GARANT eco – Voor toepassing met normale klemdraaihouders, GARANT eco – systeem steekdraaihouders nr. 273830 – 273891 en GARANT eco – basishouder voor afsteken nr. 273651.

Toepassing:

voor vlak insteken.

Norm:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Vorm: C

h₁: 16 mm

h₂: 22 mm

b₁: 58 mm

b₂: 33 mm

Schachtbreedte b₃: 19 mm

h₅: 25 mm

Technische beschrijving

Kleurcode VDI-schacht	VDI 25
Schachtbreedte b_3	19 mm
h_2	22 mm
h_6	30 mm
Schacht-Ø d_1	25 mm
b_2	33 mm
b_1	58 mm
l_1	55 mm
h_5	25 mm
h_1	16 mm
Vorm	C
Producttype	VDI-gereedschapsopname