



Precisie-ER-spantanghouder CENTRO P, HSK-E 25 A = 45, Type CP voor ER: 16M



Bestelgegevens

Bestelnummer	308423 16M
GTIN	2050001705785
Artikelklasse	33F

Omschrijving

Uitvoering:

Als alternatief bij CENTRO P– zonder afdichting, met ER-spanmoer Centro P nr. 309655 **of afdicht systeem** met ER-spanmoer CP voor afdichtingen HP nr. 309665 in combinatie met afdichtingen HP nr. 309666 – 309668 (voor inwendige koelvloeistoftoevoer of als vuilopvanger!).

- **Buiten- en binnenconus geslepen met RFID/Balluff-chip-boring.**
- **Rondloop- en herhalingsnauwkeurigheid 3 µm bij 3xD, maximaal 50 mm bij gebruik van een precisie-spantang HP.**
- **HDC = Heavy Duty Chuck, een speciaal voor de zware verspaning geconstrueerde opname. Een versterkte basisopname zorgt voor een betere stabiliteit en ruim voldoende radiale stijfheid. Kogelgelagerde spanmoer met trapeziumvormige fijne schroefdraad voor optimale aanhaalmomenten en spankrachten vermindert trillingen.**
- **Zeer krachtige grip dankzij complete zitting van de spantang in de houder en gecoate spanmoer.**
- **Trillingsdemping door het element spantang en massa van de houder.**

Voordeel:

Gepatenteerde optimale zitting van de spantang, dubbele geleidingen, trapeziumschroefdraad en spanmoer met glijcoating vormen bij het spannen een stabiele eenheid en zorgen zo voor een zeer hoge stijfheid en nauwkeurigheid.

Toepassing:

Voor het uiterst nauwkeurig opspannen van gereedschap met cilinderschacht.

Levering:

Zonder spanmoer.

Accessoires:

Koelvloeistofleiding nr. 309880, dopsleutel nr. 309890, precisie-ER-spantangen HP nr. 309368 – 309381 en voor tap nr. 309402 – 309419 (niet Horex), ER-spanmoeren CP nr. 309655; 309665, ER-spanmoer HDC nr. 309657, afdichtringen HP nr. 309666 – 309668, rolsleutel CP nr. 309754; 309756, rolsleutel HDC nr. 309745 / 309756.

Opmerking:

- **Spant alleen nominale Ø tot schacht-Ø tolerantie h10.**
- **Te gebruiken in combinatie met Fahrion-spantangen.**

Verspaningsstrategie: HSC

Vorm: A

Rondloopnauwkeurigheid ER-spantang met HDC-spantanghouder: $\leq 6 \mu\text{m}$

Rondloopnauwkeurigheid HP-spantang met HDC-spantanghouder: $\leq 3 \mu\text{m}$

Spanbereik: 1 - 10 mm

Afkoppellengte A-maat: 45 mm

Buiten-Ø D: 22 mm

Technische beschrijving

Type CP voor ER	16M
Spanbereik	1 - 10 mm
Afkoppellengte A-maat	45 mm
Buiten-Ø D	22 mm
Vorm	A
Serie	Centro P
Rondloopnauwkeurigheid ER-spantang met HDC-spantanghouder	$\leq 6 \mu\text{m}$
Rondloopnauwkeurigheid HP-spantang met HDC-spantanghouder	$\leq 3 \mu\text{m}$
Opname	HSK-E 25 A = 45
Opnamenorm	DIN 69893
Opnamenorm	ISO 12164-1
Balanceerkwaliteit G bij toerental	G 2,5 bij 25000 min ⁻¹
Rondloopnauwkeurigheid ER-spantang met CP-spantanghouder	$\leq 6 \mu\text{m}$
Rondloopnauwkeurigheid HP-spantang met CP-spantanghouder	$\leq 3 \mu\text{m}$

Verspaningsstrategie	HSC
Producttype	Spantanghouder

Accessoires

ER-spantangenset HP (3; 4; 5; 6; 8; 10 mm) 426 E	309390
ER-spantang HP Nominale span-Ø d 6 mm	309370 6
ER-spantangenset HP met afdichting (3; 4; 5; 6; 8; 10 mm) 425 E	309391
ER-spantang voor tap met afdichting Nominale span-Ø d 3,5 mm	309402 3,5
ER-spantang voor tap met afdichting Nominale span-Ø d 4,5 mm	309402 4,5
ER-spantang HP Nominale span-Ø d 2 mm	309370 2
ER-spantang HP Nominale span-Ø d 8 mm	309370 8
ER-spantang HP met afdichting Nominale span-Ø d 7 mm	309371 7
Er-spanmoer CENTRO P voor afdichtringen HP Type CP voor ER 16DI	309665 16DI
ER-spantang HP Nominale span-Ø d 4 mm	309370 4
ER-spantang HP met afdichting Nominale span-Ø d 8 mm	309371 8
ER-spantang HP met afdichting en spuitnippels Nominale span-Ø d 6 mm	309372 6
CP-rolsleutel Type 16MS	309754 16MS
ER-spantang voor tap met afdichting en spuitnippels Nominale span-Ø d 4,5 mm	309404 4,5
ER-spantang voor tap met afdichting Nominale span-Ø d 7 mm	309402 7
ER-spantang voor tap met afdichting en spuitnippels Nominale span-Ø d 3,5 mm	309404 3,5
ER-spantang voor tap met afdichting Nominale span-Ø d 2,8 mm	309402 2,8
ER-spantang HP Nominale span-Ø d 7 mm	309370 7

ER-spantang HP Nominale span-Ø d 1 mm	309370 1
ER-spantang voor tap met afdichting Nominale span-Ø d 6 mm	309402 6
ER-spantang HP met afdichting Nominale span-Ø d 5 mm	309371 5
ER-spantang HP met afdichting Nominale span-Ø d 4 mm	309371 4
ER-spantang HP met afdichting Nominale span-Ø d 3 mm	309371 3
ER-spantang voor tap met afdichting en spuitnippels Nominale span-Ø d 8 mm	309404 8
ER-spantang voor tap met afdichting Nominale span-Ø d 9 mm	309402 9
ER-spantang HP Nominale span-Ø d 5 mm	309370 5
ER-spantang voor tap met afdichting en spuitnippels Nominale span-Ø d 7 mm	309404 7
ER-spantang HP met afdichting Nominale span-Ø d 6 mm	309371 6
ER-spantang HP met afdichting en spuitnippels Nominale span-Ø d 8 mm	309372 8
CP-rolsleutel voor momentsleutel Type 16	309756 16
ER-spantang HP met afdichting Nominale span-Ø d 9 mm	309371 9
ER-spantang HP Nominale span-Ø d 9 mm	309370 9
ER-spantang voor tap met afdichting Nominale span-Ø d 4 mm	309402 4
Afdichtring HP voor Er-spanmoer CENTRO P Span-Ø (oplopend met 1 mm) 2 mm	309666 2
ER-spantang HP Nominale span-Ø d 3 mm	309370 3
ER-spantang voor tap met afdichting en spuitnippels Nominale span-Ø d 6 mm	309404 6
Afdichtring HP voor Er-spanmoer CENTRO P Span-Ø (oplopend met 1 mm) 1 mm	309666 1
ER-spantang HP Nominale span-Ø d 10 mm	309370 10
ER-spantang voor tap met afdichting Nominale span-Ø d 8 mm	309402 8
Er-spanmoer CENTRO P Standaard Type CP voor ER 16MS	309655 16MS
ER-spantang HP met afdichting Nominale span-Ø d 10 mm	309371 10

ER-spantang HP met afdichting en spuitnippels Nominale
span-Ø d 4 mm

309372 4