

**Garant****eco-Gereedschapsopname vorm C1 axiaal, rechts, Schacht-Ø d1: 30 mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	319101 30
GTIN	4045197523716
Artikelklasse	31V

**Omschrijving****Uitvoering:**

- Inzetgehard HRC 58 ±2.
- Alle functievlakken geslepen.
- Met kogelspuitmond.

**GARANT eco – Voor toepassing met normale klemdraaihouders, GARANT eco – systeem steekdraaihouders nr. 273830 – 273891 en GARANT eco – basishouder voor afsteken nr. 273651.**

**Toepassing:**

voor vlak insteken.

**Norm:**

**ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.**

Vorm: C

h<sub>1</sub>: 20 mm

h<sub>2</sub>: 29 mm

b<sub>1</sub>: 70 mm

b<sub>2</sub>: 35 mm

Schachtbreedte b<sub>3</sub>: 17 mm

h<sub>5</sub>: 28 mm

**Technische beschrijving**

$b_1$	70 mm
Schacht-Ø $d_1$	30 mm
$b_2$	35 mm
Kleurcode VDI-schacht	VDI 30
$h_1$	20 mm
$h_2$	29 mm
Schachtbreedte $b_3$	17 mm
$h_5$	28 mm
$l_1$	70 mm
$h_6$	38 mm
Vorm	C
Producttype	VDI-gereedschapsopname