



Wisselplaatbooropname Vorm E1, VDI 20, Boring d2 (H6): 25 mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	319150 25
GTIN	4045197191090
Artikelklasse	32V

Omschrijving

Toepassing:

Voor het boren met wisselplaatboor met koelvloeistoftoevoer.

Norm:

DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Vorm: E

Kleurcode VDI-schacht: VDI 20

Buiten-Ø d₃: 45 mm

l₁ -0,2: 75 mm

l₂: 59 mm

Technische beschrijving

l ₂	59 mm
Boring d ₂ (H6)	25 mm
l ₁ -0,2	75 mm
Buiten-Ø d ₃	45 mm
Vorm	E
VDI-grootte	VDI 20
d ₆	50 mm
Kleurcode VDI-schacht	VDI 20

Producttype

VDI-gereedschapsopname