


**Gereedschapsopname vorm C3 axiaal, rechts, Schacht-Ø d1: 16 mm**

**Bestelgegevens**

Bestelnummer	319160 16
GTIN	4045197373755
Artikelklasse	32V

**Omschrijving**
**Uitvoering:**

- Inzetgehard HRC 58 ±2.
- Alle functievlakken geslepen.
- Met kogelspuitmonden.

**Toepassing:**

voor vlak insteken.

**Norm:**

**ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.**

Vorm: C

h<sub>1</sub>: 12 mm

h<sub>2</sub>: 17 mm

b<sub>1</sub>: 43 mm

b<sub>2</sub>: 24 mm

Schachtbreedte b<sub>3</sub>: 13 mm

h<sub>5</sub>: 20 mm

**Technische beschrijving**

b <sub>1</sub>	43 mm
h <sub>2</sub>	17 mm
l <sub>1</sub>	44 mm

Schachtbreedte $b_3$	13 mm
$b_2$	24 mm
$h_5$	20 mm
Schacht- $\emptyset$ $d_1$	16 mm
Kleurcode VDI-schacht	VDI 16
$h_6$	22 mm
$h_1$	12 mm
Vorm	C
Producttype	VDI-gereedschapsopname