

**HOLEX****Snelwisselinzetstuk met veiligheidsslipkoppeling, M6 – 20, Tapschacht-Ø: 16mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	335620 16
GTIN	4045197152794
Artikelklasse	32H

**Omschrijving****Uitvoering:**

Snelwisselinzetstukken **met** veiligheidsslipkoppeling.

**Toepassing:**

voor blindgatboringen.

**Opmerking:**

Inzetstukken met slipkoppeling worden geleverd met draaimomentinstelling voor staalbewerking ( $R_m 600 - 800 \text{ N/mm}^2$ ). Aanpassen van de instelling mogelijk door afstelling van de moer.

**Technische beschrijving**

Tapschacht-Ø	16 mm
Schacht-vierkant	12 mm
Tapbereik	M6 – 20
Buiten-Ø D	50 mm

Schacht-Ø d	31 mm
Aansluitlengte L	35 mm
Afkoppellengte H	34 mm
Producttype	Snelwissel inzetstuk