


Gereedschapsopname vorm C4 axiaal, links, Schacht-Ø d1: 16 mm

Bestelgegevens

Bestelnummer	319170 16
GTIN	4045197373809
Artikelklasse	32V

Omschrijving
Uitvoering:

- Inzetgehard HRC 58 ±2.
- Alle functievlakken geslepen.
- Met kogelspuitmonden.

Toepassing:

Voor vlak insteken.

Norm:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Vorm: C

h₁: 12 mm

h₂: 17 mm

b₁: 43 mm

b₂: 24 mm

Schachtbreedte b₃: 13 mm

h₅: 20 mm

Technische beschrijving

h ₂	17 mm
h ₁	12 mm

Kleurcode VDI-schacht	VDI 16
b_1	43 mm
Schacht-Ø d_1	16 mm
h_6	22 mm
l_1	44 mm
h_5	20 mm
b_2	24 mm
Schachtbreedte b_3	13 mm
Vorm	C
Producttype	VDI-gereedschapsopname