



Universele soldeerbout, Verwarmingsvermogen: 30W



Bestelgegevens

Bestelnummer	082100 30
GTIN	4003008047004
Artikelklasse	04C

Omschrijving

Uitvoering:

Duurzame industriële soldeerbouten met **Ersadur duurzame soldeerpunten** (30-voudige levensduur ten opzichte van gewone, koperen soldeerpunten). **Opwarmtijd 3 min.** (maat 300 ca. 5 min.). Aansluitkabel 1,5 m rubberen kabel (PVC bij maat 30). **Met standaard** (niet maat 30). Beproefde Ersa-soldeerbout met opsteekbare aflegplaat.

Technische beschrijving

Gewicht zonder kabel	80 g
Verwarmingsvermogen	30 W
Breedte soldeerpunt	3,1 mm
Geschikt voor Cu-diameters tot	2,5 mm ²
Temperatuur soldeerpunt na 3 minuten	380 °C
Energievoorziening	Netvoeding
Producttype	Soldeerbout

Accessoires

Soldeerpunt Artikelomschrijving producent 32KD	082400 32KD
Desoldeer pomp PDD03, kunststof, antistatisch	082355
	082365 1

Loodvrij soldeerdraad Sn96,5Ag3,0Cu0,5, rol 250 g
Soldeerdraad-Ø 1 mm

Loodvrij soldeerdraad Sn96,5Ag3,0Cu0,5, rol 250 g
Soldeerdraad-Ø 1,5 mm

082365 1,5