

**Garant****Krimphouder, slank, lang 4°30', HSK-A 63 A = 120, Span-Ø D1: 6mm****Bestelgegevens**

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer  | 308328 6      |
| GTIN          | 4045197291769 |
| Artikelklasse | 31A           |

**Omschrijving****Uitvoering:**

- buitenafschuining 4°30'.
- Met RFID/Balluff-chip-boring.
- HSK-functievlakken bewerkt.

**Toepassing:**

- **Op bijzonder moeilijk toegankelijke plaatsen.**
- **Voor het spannen van gereedschap met cilinderschacht volgens tolerantie h6.**

**Accessoires:**

Koelvloeistofleiding nr. 309880, dopsleutel nr. 309890, krimpverlengstukken nr. 302410 gr. 12/3 en 12/4. Krimpapparaten nr. 354210 – 354450.

**Technische beschrijving**

|                       |                  |
|-----------------------|------------------|
| Span-Ø D <sub>1</sub> | 6 mm             |
| Afkoppellengte A-maat | 120 mm           |
| Ø D <sub>2</sub>      | 15 mm            |
| Buiten-Ø D            | 30 mm            |
| Opname                | HSK-A 63 A = 120 |
| Opnamenorm            | DIN 69893        |
| Opnamenorm            | ISO 12164-1      |

|                                    |                                   |
|------------------------------------|-----------------------------------|
| Vorm                               | A                                 |
| Balanceerkwaliteit G bij toerental | G 2,5 bij 25000 min <sup>-1</sup> |
| Rondloopnauwkeurigheid             | ≤ 3 μm                            |
| Verspaningsstrategie               | HSC                               |
| Producttype                        | Krimphouder                       |

## Accessoires

|  |             |
|--|-------------|
| Koeladapter kort4,5° Voor span-Ø 6-9 mm        | 354235 6-9  |
| Koeleenheid Type CU1                           | 354215 CU1  |
| Koeladapter lang4,5° Voor span-Ø 6-9 mm        | 354236 6-9  |
| Onderbouwkast                                  | 354290      |
| Krimpapparaat Type SU1                         | 354210 SU1  |
| Wisselschijf voor spoelSU1 Voor span-Ø 6-12 mm | 354240 6-12 |