


Gereedschapsopname vorm C2 axiaal, links, Schacht-Ø d1: 16 mm

Bestelgegevens

Bestelnummer	319110 16
GTIN	4045197373731
Artikelklasse	32V

Omschrijving
Uitvoering:

- Inzetgehard HRC 58 ±2.
- Alle functievlakken geslepen.
- Met kogelspuitmonden.

Toepassing:

Voor vlak insteken.

Norm:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Vorm: C

h₁: 12 mm

h₂: 17 mm

b₁: 43 mm

b₂: 24 mm

Schachtbreedte b₃: 13 mm

h₅: 20 mm

Technische beschrijving

b ₂	24 mm
h ₆	22 mm
h ₅	20 mm

h_1	12 mm
b_1	43 mm
l_1	44 mm
Schachtbreedte b_3	13 mm
Schacht-Ø d_1	16 mm
Kleurcode VDI-schacht	VDI 16
h_2	17 mm
Vorm	C
Producttype	VDI-gereedschapsopname

Accessoires

Montagesleutel voor kogelnippel Grootte 10	319003 10
--	-----------