

Garant**eco dubbele VDI-opname axiaal, Schacht-Ø d1: 25mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	319191 25
GTIN	4045197641816
Artikelklasse	31V

Omschrijving**Uitvoering:**

- Inzetgehard HRC 58 ±2.
- Alle functievlakken geslepen.
- Met kogelspuitmondten.

Callout:**Voordelen met GARANT eco:**

platte spiraalvormige spaan voor een uitstekende spaanafvoer, in plaats van lange en verwarde spiraalvormige spaan

Nauwelijks sporen van slijtage na het proefdraaien.

Ruwdieptemeting toont gladde oppervlakken.

Toepassing:

Door dubbele vertanding geschikt voor normaal gebruik of voor omgekeerd gebruik (bovenhands).

Norm:

DIN ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 4325, Blatt 2.

Technische beschrijving

Schachtbreedte b_3	19 mm
b_2	33 mm

b_1	66 mm
h_2	22 mm
Kleurcode VDI-schacht	VDI 20
Schacht- $\varnothing d_1$	25 mm
h_6	46 mm
h_5	25 mm
h_1	16 mm
l_1	70 mm
Producttype	VDI-multi-opname